

## KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



棘轮规格内的切割工具 适用于无挤压切割铜线和铝线。最优杠杆变换比和技术成熟的偏心传动确保了手用力较小。

## 通用订货数据

版本	断线工具
订货号	<a href="#">2993490000</a>
类型	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
数量	1 items

## KT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	37 mm
高度	85 mm
宽度	305 mm
净重	808.72 g

深度 (英寸)	1.4567 inch
高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度 (英寸)	12.0078 inch

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 切割工具

铝质扇形电缆	3 x 50 SM
铜导线 - 多股, 最大	300 mm <sup>2</sup>
铜导线, 多股, 最大	300 mm <sup>2</sup>
铝质扇形电缆	4 x 50 SE
铝导线, 多股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	300 mm <sup>2</sup>

铜导线, 细导线, 最大(kcmil)	500 kcmil
铜导线, 多股, 最大(kcmil)	600 kcmil
铜导线, 最大 Ø	40 mm
铝导线, 多股, 最大 (kcmil)	500 kcmil
铝导线, 多股, 最大 Ø	40 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01