

**KT 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



棘轮规格内的切割工具 适用于无挤压切割铜线和铝线。最优杠杆变换比和技术成熟的偏心传动确保了手用力较小。

**通用订货数据**

版本	断线工具
订货号	<a href="#">2993500000</a>
类型	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
数量	1 items

KT 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度	345 mm	宽度 (英寸)	13.5826 inch
净重	1205.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

切割工具

铝质扇形电缆	4 x 70 SM	铜导线, 细导线, 最大(kcmil)	800 kcmil
铜导线 - 多股, 最大	400 mm <sup>2</sup>	铜导线, 多股, 最大(kcmil)	800 kcmil
铜导线, 多股, 最大	400 mm <sup>2</sup>	铜导线, 最大 Ø	52 mm
铝质扇形电缆	4 x 70 SE	铝导线, 多股, 最大 (kcmil)	800 kcmil
铝导线, 多股, 最大 (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>	铝导线, 多股, 最大 Ø	52 mm

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		