

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



棘轮规格内的切割工具 适用于无挤压切割铜线和铝线。最优杠杆变换比和技术成熟的偏心传动确保了手用力较小。

通用订货数据

版本	断线工具
订货号	2993500000
类型	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
数量	1 items

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	40 mm	深度 (英寸)	1.5748 inch
高度	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度	345 mm	宽度 (英寸)	13.5826 inch
净重	1205.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

切割工具

铝质扇形电缆	4 x 70 SM	铜导线, 细导线, 最大(kcmil)	800 kcmil
铜导线 - 多股, 最大	400 mm ²	铜导线, 多股, 最大(kcmil)	800 kcmil
铜导线, 多股, 最大	400 mm ²	铜导线, 最大 Ø	52 mm
铝质扇形电缆	4 x 70 SE	铝导线, 多股, 最大 (kcmil)	800 kcmil
铝导线, 多股, 最大 (mm ²)	400 mm ²	铝导线, 多股, 最大 Ø	52 mm

分类

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		