

**FMC 5.2/1.5 BR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**通用订货数据**

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢
订货号	<a href="#">2999810000</a>
类型	FMC 5.2/1.5 BR
GTIN (EAN)	4099986900493
数量	50 items

**技术数据**

www.weidmueller.com

**尺寸和重量**

净重	2.19 g
----	--------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**安装导轨**

安装指导	铆接	基础材料	钢
------	----	------	---

**分类**


ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

FMC 5.2/1.5 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com



FMC 5.2/1.0 BR  ○ ○  
FMC 5.2/1.5 BR  ○ ○  
○ ○ Ø 3.3 mm ○ ○  
5.7 mm



FMC 5.2/1.0 BR  ○ ○  
FMC 5.2/1.5 BR  ○ ○  
○ ○ Ø 3.3 mm ○ ○  
5.7 mm



## FMC 5.2/1.5 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

类型	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	版本
订货号	<a href="#">1805980000</a>	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深:
GTIN (EAN)	4032248274536	15 mm
数量	20 M	