

## HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作，使得准备工作更加充分。此处所示的 Rockstar® EXI 外壳可通过其产品图号进行识别。因此不需要蓝色。需要一个蓝色 EXI 接管来完成外壳安装。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换, 标准
订货号	<a href="#">3001300000</a>
类型	HDC 06B ALU EXI
GTIN (EAN)	409998690238 1
数量	1 items

## HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

高度	29 mm	高度 (英寸)	1.1417 inch
宽度	68 mm	宽度 (英寸)	2.6772 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	70 mm
净重	96.8 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

## 通用参数

拧紧力矩	1.2 Nm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无
锁定元件材料	不锈钢	防爆类型	II 2G Ex ib IIC T6 Gb

## 尺寸大小

孔距 A2	70 mm	进线	不
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	47 mm
外壳总长	60 mm	外壳高度B	29.3 mm
底座高度 B1	5.5 mm		

## 运行

电缆螺旋连接, 数量	0	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	拧紧力矩	1.2 Nm
两侧输入电缆数量	0	联接类型	PUSH IN
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度, 长托架不可更换
类型	标准	安装尺寸	3
进线	不	型号	扩展 (运行)
机罩设计	长托架	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	3
适用于 ModuPlug®	是		

## 分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B ALU EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

氯丁橡胶密封件, -40°C - +70°C




聚酰胺电缆头, 适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。  
魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准, 还极为灵活: 电缆接头性能出色, 得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围, 因此不受任何限制。产品都已经过测试, 满足现行标准和 EN 60079-0 指令, 并经过 ATEX 和 IECEx 认证。

通用订货数据

类型	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	版本
订货号	<a href="#">2722250000</a>	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821482	
数量	50 ST	
类型	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	版本
订货号	<a href="#">2722260000</a>	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821499	
数量	50 ST	
类型	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	版本
订货号	<a href="#">2722240000</a>	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821475	
数量	50 ST	

尺寸 3



在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作, 使得准备工作更加充分。  
此处所示的 Rockstar® EXI 插芯为 PUSH IN 直插式连接, 因此非常便于连接。  
它们可通过产品图号进行识别

通用订货数据

类型	HDC HE 6 FP EXI	版本
订货号	<a href="#">3001190000</a>	, 插座, 500 V, 5 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 6 MP EXI	版本
订货号	<a href="#">3001200000</a>	, 插针式, 500 V, 5 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
数量	1 ST	