

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作，使得准备工作更加充分。此处所示的 Rockstar® EXI 外壳可通过其产品图号进行识别。因此不需要蓝色。需要一个蓝色 EXI 接管来完成外壳安装。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP65, 插接状态下, 侧面进线, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
订货号	3001350000
类型	HDC 06B TSLU 1M20G EXI
GTIN (EAN)	4099986902428
数量	1 items

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	74.8 mm	深度 (英寸)	2.9449 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	124 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

表面处理 粉末涂层 防护等级 IP65, 插接状态下
防爆类型 II 2G Ex ib IIC T6 Gb

尺寸大小

进线 带螺纹 外壳宽度 C 43 mm
外壳总长 60 mm 外壳高度 B 52 mm

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	M 20
插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
拧紧力矩	1.2 Nm	两侧输入电缆数量	1
外壳设计	侧面进线	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度
类型	标准	安装尺寸	3
进线	带螺纹	机罩设计	长托架
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 20
螺纹 (内部)	M 20	颜色 (RAL)	RAL 7035
BG	3	适用于 ModuPlug®	无

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TSLU 1M20G EXI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

氯丁橡胶密封件, -40°C - +70°C




聚酰胺电缆头, 适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。
魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准, 还极为灵活: 电缆接头性能出色, 得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围, 因此不受任何限制。产品都已经过测试, 满足现行标准和 EN 60079-0 指令, 并经过 ATEX 和 IECEx 认证。

通用订货数据

类型	VG M20 EXI 7-13 CR7J G4	版本
订货号	2722250000	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821482	
数量	50 ST	
类型	VG M20 EXI 11-14 CR7J G4	版本
订货号	2722260000	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821499	
数量	50 ST	
类型	VG M20 EXI 7-12 CR7J G4	版本
订货号	2722240000	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4050118821475	
数量	50 ST	

尺寸 3



在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作, 使得准备工作更加充分。
此处所示的 Rockstar® EXI 插芯为 PUSH IN 直插式连接, 因此非常便于连接。
它们可通过产品图号进行识别

通用订货数据

类型	HDC HE 6 FP EXI	版本
订货号	3001190000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 5 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4099986902305	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 6 MP EXI	版本
订货号	3001200000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 5 A, 回路数: 6, PUSH IN, 安装尺寸: 3
GTIN (EAN)	4099986902312	
数量	1 ST	