数据信息页

HDC 10B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作,使得准备工作更加充分。此处所示的 Rockstar® EXI 外壳可通过其产品图号进行识别。 因此不需要蓝色。需要一个蓝色 EXI 接管来完成外壳安装。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态
	下, 侧面进线, 插头外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	3001390000
类型	HDC 10B TOBU 1M25G EXI
GTIN (EAN)	4099986902459
数量	1 items

目录日期/图纸 1

HDC 10B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
认证	CE		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
N72	70	次	0.074: 1
<u>深</u> 高度	73 mm 52 mm	<u>深度 (英寸)</u> 高度 (英寸)	2.874 inch 2.0472 inch
_{回及} 宽度	58.5 mm	<u>同及 (央寸)</u> 宽度 (英寸)	2.3031 inch
^{见伎} 净重	140 g		2.303 1 111011
	140 g		
<u>温度</u>			<u> </u>
温度限值	-40 °C 125 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		:注物质(SVHC)	
		(12.10.10.10.10.1	
通用参数			
	1.2 Nm	外壳基本材料	
表面处理	粉末涂层		IP65, 插接状态下
EMC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢板, 防锈
防爆类型	II 2G Ex ib IIC T6 Gb		
尺寸大小			
41.41	**************************************	りま学生の	40
进线	一		43 mm
外壳总长	73 mm	外壳高度B	52 mm
运行			
电缆接头尺寸	M 25	插头/插座/盖板	上部 插座
拧紧力矩矩	1.2 Nm	上方输入电缆数量	1
外壳设计	侧面进线, 插头外壳	锁定系统设计	侧面锁定,普通高度
类型	标准		4
进线	带螺纹	型号	插头
机罩设计	十字托架	螺纹 (内部)	M 25
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	4
适用于 ModuPlug®	无		
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

2 目录日期 / 图纸

HDC 10B TOBU 1M25G EXI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

氯丁橡胶密封件, -40°C - +70°C

聚酰胺电缆头,适用于防爆区 Ex e (增强安全防爆) 和 Ex i (本安防爆)。

魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX和 IECEx 认证。

通用订货数据

类型	VG M25 EXI 12-17 CR7J G4	版本
订货号	2722270000	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD
GTIN (EAN)	4050118821505	min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚
数量	50 ST	酰胺 6
类型	VG M25 EXI 14-18 CR7J G4	版本
订货号	2722280000	VG Exi 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exi), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD
GTIN (EAN)	4050118821512	min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚
数量	25 ST	酰胺 6

尺寸4

在 EXI 区域断开电缆连接的功能简化了安装和维修工作,使得准备工作更加充分。 此处所示的 Rockstar® EXI 插芯为 PUSH IN 直插式连接,因此非常便于连接。

它们可通过产品图号进行识别

通用订货数据

类型	HDC HE 10 FP EXI	版本
订货号	3001220000	, 插座, 500 V, 5 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4
GTIN (EAN)	4099986902329	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 10 MP EXI	版本
类型 订货号	HDC HE 10 MP EXI 3001230000	版本 , 插针式, 500 V, 5 A, 回路数: 10, PUSH IN, 安装尺寸: 4

目录日期/图纸 3