


## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



某些应用需要使用一种更为灵活的或者便于安装的插拔式模块化解决方案。在需要预制或更换全部功能单元的情况下，需要使用灵活的模块化联接系统。魏德米勒可插拔式接线端子可快速完成装配，已全部经过了工厂的测试验证。

## 通用订货数据

版本	插拔式模块端子, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 深褐
订货号	<a href="#">3002330000</a>
类型	APGTB 6 FT 2C/1 OR
GTIN (EAN)	4099986903234
数量	50 items

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

## 尺寸和重量

深	45.5 mm	深度 (英寸)	1.7913 inch
高度	66.5 mm	高度 (英寸)	2.6181 inch
宽度	6.1 mm	宽度 (英寸)	0.2402 inch
净重	14.13 g		

## 温度

最小持续工作温度

-60 °C

最大持续工作温度

130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

开放端	右方	可卡装	无
固定类型	卡入	防爆版	不
安装方式	TS 35		

## 可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可插拔的

## 可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A5
连接方向	上方
联接类型	PUSH IN
压接范围, 最大	10 mm <sup>2</sup>
螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm <sup>2</sup> 头 DIN 46228/4, 最大	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 6 mm <sup>2</sup> 头 DIN 46228/1, 最大	
最大压接面积 软导线	10 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最大	6 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	6 mm <sup>2</sup>

导线最大压接面积 AWG	AWG 8
剥线长度	12 mm
联接点数量	2
压接范围, 最小	0.34 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.34 mm <sup>2</sup> 头 DIN 46228/4, 最小	
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.34 mm <sup>2</sup> 头 DIN 46228/1, 最小	
最小多股导线接线截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	0.34 mm <sup>2</sup>
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.34 mm <sup>2</sup>

## 材料参数

基础材料	Wemid
触发元件颜色	橙色

颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 系统特征值

必须的端板	是
层数	1
层, 内部桥接	无
N功能	无
PEN功能	无

电位数量	1
每层压接点数量	1
PE联接	无
PE 功能	无

## 通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
--------------	-------	--------------	--------

## 额定数据

额定横截面	6 mm <sup>2</sup>
额定直流电压	800 V
最大电流	41 A
额定浪涌电压	8 kV
过压等级	III

额定电压	800 V
额定电流	41 A
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.78 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 mW
污染等级	3

## 额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	8 AWG
电压大小 D (cURus)	600 V
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	22 AWG
电流大小 B (cURus)	37 A
电流大小 C (cURus)	37 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	8 AWG

电压大小 B (cURus)	600 V
cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	22 AWG
电压大小 C (cURus)	600 V
电流大小 D (cURus)	5 A

## 分类

ETIM 8.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 15.0	27-25-01-17


ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 14.0	27-25-01-17

**APGTB 6 FT 2C/1 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

类型	ZQV 6N/10	版本
订货号	<a href="#">2733970000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066811	
数量	20 ST	
类型	ZQV 6N/10 BL	版本
订货号	<a href="#">2786910000</a>	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
数量	20 ST	
类型	ZQV 6N/2	版本
订货号	<a href="#">1985740000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/2 BL	版本
订货号	<a href="#">1985830000</a>	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370232	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/20	版本
订货号	<a href="#">2810820000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 20, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 4.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283430	
数量	20 ST	
类型	ZQV 6N/3	版本
订货号	<a href="#">1985760000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/3 BL	版本
订货号	<a href="#">1985840000</a>	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370379	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/4	版本
订货号	<a href="#">1985780000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370287	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/4 BL	版本
订货号	<a href="#">1985850000</a>	横联件（端子），已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370447	
数量	60 ST	
类型	ZQV 6N/6	版本
订货号	<a href="#">2733950000</a>	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066699	
数量	20 ST	

## APGTB 6 FT 2C/1 OR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	ZQV 6N/6 BL	版本
订货号	<a href="#">2786890000</a>	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 46.3 mm
GTIN (EAN)	4064675064572	
数量	20 ST	
类型	ZQV 6N/7	版本
订货号	<a href="#">2733960000</a>	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 3.1 mm
GTIN (EAN)	4064675066804	
数量	20 ST	
类型	ZQV 6N/7 BL	版本
订货号	<a href="#">2786900000</a>	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 54.4 mm
GTIN (EAN)	4064675064596	
数量	20 ST	

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

类型	AEB 35 SC/1	版本
订货号	<a href="#">1991920000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 ST	
类型	AEB 35 SC/1 BK	版本
订货号	<a href="#">2475310000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118487114	
数量	50 ST	
类型	AEB 35 SC/1 RM	版本
订货号	<a href="#">3112300000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4099987196413	
数量	50 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 RM	版本
订货号	<a href="#">3112310000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4099987196420	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO	版本
订货号	<a href="#">2661280000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
类型	AEB 35 SCL/1 VO BK	版本
订货号	<a href="#">2661300000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	AEB 35 SCL/1 VO GY	版本
订货号	<a href="#">2661290000</a>	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 ST	

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

类型	AEP 2C 6	版本
订货号	<a href="#">1991970000</a>	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118376692	
数量	50 ST	
类型	AEP 2C 6 BL	版本
订货号	<a href="#">1991950000</a>	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118376739	
数量	50 ST	
类型	AEP 2C 6 OR	版本
订货号	<a href="#">2052520000</a>	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118412123	
数量	50 ST	

## 插头



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

## 通用订货数据

类型	APGCE	版本
订货号	<a href="#">1514490000</a>	编码元件 (端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 ST	
类型	APG 6 L BK	版本
订货号	<a href="#">3002500000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903371	
数量	50 ST	

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	APG 6 L BL	版本
订货号	<a href="#">3002490000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903364	
数量	50 ST	
类型	APG 6 L GN	版本
订货号	<a href="#">3002480000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903357	
数量	50 ST	
类型	APG 6 L OR	版本
订货号	<a href="#">3002520000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903395	
数量	50 ST	
类型	APG 6 L RD	版本
订货号	<a href="#">3002510000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903388	
数量	50 ST	
类型	APG 6 MI BK	版本
订货号	<a href="#">3002450000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903326	
数量	50 ST	
类型	APG 6 MI BL	版本
订货号	<a href="#">3002440000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903319	
数量	50 ST	
类型	APG 6 MI GN	版本
订货号	<a href="#">3002430000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903302	
数量	50 ST	
类型	APG 6 MI OR	版本
订货号	<a href="#">3002470000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903340	
数量	50 ST	
类型	APG 6 MI RD	版本
订货号	<a href="#">3002460000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903333	
数量	50 ST	
类型	APG 6 R BK	版本
订货号	<a href="#">3002380000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903272	
数量	50 ST	
类型	APG 6 R BL	版本
订货号	<a href="#">3002370000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903265	
数量	50 ST	
类型	APG 6 R GN	版本
订货号	<a href="#">3002350000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903258	
数量	50 ST	
类型	APG 6 R OR	版本
订货号	<a href="#">3002400000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903296	
数量	50 ST	

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	APG 6 R RD	版本
订货号	<a href="#">3002390000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4099986903289	
数量	50 ST	
类型	APG 6/10	版本
订货号	<a href="#">2829070000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 10, 米色
GTIN (EAN)	4064675382782	
数量	10 ST	
类型	APG 6/2	版本
订货号	<a href="#">2882750000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 2, 米色
GTIN (EAN)	4064675758273	
数量	25 ST	
类型	APG 6/3	版本
订货号	<a href="#">2882690000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 3, 米色
GTIN (EAN)	4064675758211	
数量	25 ST	
类型	APG 6/4	版本
订货号	<a href="#">2829060000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 4, 米色
GTIN (EAN)	4064675382768	
数量	25 ST	
类型	APG 6/5	版本
订货号	<a href="#">2882700000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 5, 米色
GTIN (EAN)	4064675758228	
数量	25 ST	
类型	APG 6/6	版本
订货号	<a href="#">2882710000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 6, 米色
GTIN (EAN)	4064675758235	
数量	25 ST	
类型	APG 6/7	版本
订货号	<a href="#">2882720000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 7, 米色
GTIN (EAN)	4064675758242	
数量	20 ST	
类型	APG 6/8	版本
订货号	<a href="#">2882730000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 8, 米色
GTIN (EAN)	4064675758259	
数量	20 ST	
类型	APG 6/9	版本
订货号	<a href="#">2882740000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, 回路数: 9, 米色
GTIN (EAN)	4064675758266	
数量	10 ST	
类型	APG 6/1	版本
订货号	<a href="#">2762320000</a>	插头, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, 回路数: 1, 深褐
GTIN (EAN)	4064675021322	
数量	50 ST	

## APGTB 6 FT 2C/1 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

类型	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	版本
订货号	<a href="#">1276300000</a>	插头 (端子) , 插拔联接, 2 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	