

**SK SW SAKS3 GZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

**通用订货数据**

版本	螺钉盖板（端子）
订货号	<a href="#">3008770000</a>
类型	SK SW SAKS3 GZ
GTIN (EAN)	4032248012213
数量	625 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	22.5 mm	高度 (英寸)	0.8858 inch
宽度	11.5 mm	宽度 (英寸)	0.4528 inch
净重	4.03 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2271d192-8075-4357-bb89-e898588622a3

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装方式	旋紧的
------	-------	------	-----

## 材料参数

基础材料	PA	颜色编码	黑色
------	----	------	----

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		