

IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



已预装带 2 个 RJ45 接头的电缆，适用于智能计量应用，采用符合 DIN VDE 0603-100 标准的颜色编码。用于狭小空间的短插头和小弯曲半径电缆，插头外壳全周绝缘，在连接状态下能实现 IP30 防护等级。

通用订货数据

版本	预制电缆, RJ45 IP30 (插头式), RJ45 IP30 (插头式), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, 直, 4 kV
订货号	3009490002
类型	IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912939
数量	1 items

IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度 0.2 m 长度 (英寸) 7.874 inch
净重 22 g

温度

存储温度 工作温度 -20 °C...70 °C
安装温度 0 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用标准

连接器标准 IEC 60603-7-51 专用通信电缆设备 VDE-AR-N 4100:2019-04

标准

连接器标准 IEC 60603-7-51

电气特性

操作电压 30 V PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3bt

右插头

插头, 右 RJ45, IP30 (插头式, 针式
端头, 笔直, 插头, 带屏蔽

左插头

插头, 左 RJ45, IP30 (插头式, 针式
端头, 笔直, 插头, 带屏蔽

插头

插头, 右 RJ45, IP30 (插头式, 针式
端头, 笔直, 插头, 带屏蔽 插头, 左 RJ45, IP30 (插头式, 针式
端头, 笔直, 插头, 带屏蔽

电缆电气属性

额定电压 (直流) 30 V 额定浪涌电压 4 kV
操作电压 30 V 目录册 Cat. 6

电缆的机械和材料属性

防油 No 颜色编码 蓝色
卤素 无卤 阻燃性 in accordance with IEC
60332-1-2

技术数据

www.weidmueller.com

电缆结构

护套颜色	蓝色	截面积	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0.0320 mm ²
屏蔽	SF/UTP	接线数量	8
绝缘横截面	0.68 mm	绝缘	PE
最大护套直径	4.1 mm	最小护套直径	3.9 mm
护套材料	LSZH	电缆结构	双重绝缘符合 VDE 0603-100
颜色编码	白/蓝, 白/橙, 白/绿, 白 / 棕	全屏蔽	屏蔽编织铜导线, 铝膜

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		