

PV XSTU06 BUOWM4C-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



延长电缆用于连接 PV 系统的多个元件，例如 PV 板、逆变器和浪涌保护盒之间的连接。电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 光伏型, Y 连接器 |
| 订货号 | 3010170250 |
| 类型 | PV XSTU06 BUOWM4C-C250 |
| GTIN (EAN) | 4099986930322 |
| 数量 | 1 items |

PV XSTU06 BUOWM4C-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 1000 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------------|----------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

光伏电缆线束

| | | |
|--------|----------------------|-------------------|
| 光伏电缆规格 | 电缆侧 | 左方 |
| | 数量 | 1 |
| | 电缆长度 | 2500 mm |
| | 电缆颜色 | 黑色 |
| | 电缆截面 | 6 mm ² |
| | 集成内联熔断器 | 无 |
| | 电缆端规格 [块装) | 自由导线端 |
| | 接插件规格 | WM4 C |
| | 插接式触点类型 | 插座 |
| 电缆侧 | 右方 | |
| 额定直流电压 | 1500 V | |
| 导线压接面积 | 6.00 mm ² | |

电气特征

| | |
|--------|--------|
| 额定直流电压 | 1500 V |
|--------|--------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |