

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 8 mm, 高度: 8 mm, 深: 28.1 mm, 回路数: 1, 青铜材质
订货号	<a href="#">3011910000</a>
类型	VH 28.1/8/6.4
GTIN (EAN)	4099986918146
数量	5 items

**VH 28.1/8/6.4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	28.1 mm	深度 (英寸)	1.1063 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
直径	8 mm	净重	4.45 g

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

**大小**

直径	8 mm
----	------

**材料参数**

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

**通用的**

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		