

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Abb. ähnlich

通用订货数据

订货号	3013010000
类型	<u>VPU PV I+II 5 0M 1500</u>
GTIN (EAN)	4099986922600
数量	9 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

螺钉联接

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

投 个数据				
审批				
 MAMID 认证				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	((
ROHS	一致			
マ寸和重量	,		,	
≅	73.5 mm	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	2.8937 inch	
·····································	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch	
宽度	18 mm		0.7087 inch	
争重	10.42 g	2012 (71.37	517 G 7 III.G.1	
温度				
左 战泪 在	40 °C 9E °C	171年沿 帝	40 °C	
存储温度	-40 °C85 °C -40 °C85 °C	 	40 °C85 °C 5 - 95% 相对湿度	
工作温度	-40 °C85 °C	<u> </u>	9 - 99% 旧刈湴及	
环保产品合规				
RoHS 合规状态				
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关	·注物质 (SVHC)		
SCCR	50 kA			
EC / EN 额定数据				
	1	·····································	 否	
额定电压(直流)	1500 V	电压类型	直流电	
呆险装置	 否	雷击测试电流 limp (10/350 μs)	5 kA	
最大持续工作电压 Uc (DC)	1500 V	能量配合 (≤10 m)	类型 Ⅰ, 类型 Ⅱ, 类型 Ⅲ	
放电电流 I最大 (8/20μs) 线-PE	40 kA	SPD 类型	T1, T2	
短路时电流值 ISCCR	50 kA	集成备用保险丝	无	
通用参数			1	
类型 类型	Insta IP20		橙色, 黑色	
^{八王}	IP20 (安装后), IP20	安装导轨已装备	TS 35	
工作海拔	≤ 4000 m	NAME OF TAXABLE PARTY.		
光伏技术数据				
更土测试中次 !: /10 /050 ··- \	E IA	院拉尔别 (2011年7月7日 - 1785)	< F.O.137	
雷击测试电流 limp (10/350 μs)	5 kA	防护级别 Up (+/-,-/PE,+/PE)	≤ 5,0 kV	
短路电流 ISCPV	11 kA	总放电电流 I总 (8/20μs)	50 kA	
放电电流 In (8/20 µs)	20 kA		1/11级	
总放电电流 I总 (10/350μs) ™ 系统电压,最大值 Ucpv	10 kA 1500 V	防护级别 Up (+/-)	≤ 5,0 kV	
<u> </u>	1300 V			
通讯联接参数				

剥线长度

目录日期/图纸 2

联接类型

10 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电气数据			
			'
电压类型	直流电		
通用数据			
回路数	1	防护等级	IP20 (安装后), IP20
颜色编码	橙色, 黑色		
联接参数			
74415147			Im 6
剥线长度	18 mm	导线连接方式	螺钉联接
额定连接下的裸线长度	18 mm	最大拧紧力矩	4.5 Nm
玉接范围,最小	1.5 mm ²	压接范围,最大	35 mm ²
单股导线的最小压接面积	1.5 mm ²	单股导线最大截面	35 mm ²
最大压接面积 软导线	35 mm²	接线截面积,多股线,最大	35 mm²
分类			
ETIM 7.0	EC001457	ETIM 8.0	EC001457
ETIM 9.0	EC001457	ETIM 10.0	EC001457
ECLASS 12.0	27-17-14-03	ECLASS 13.0	27-17-14-03
ECLASS 14.0	27-17-14-03	ECLASS 15.0	27-17-14-03

目录日期/图纸 3

数据信息页

VPU PV I+II 5 0M 1500




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型 SDIS 1.0X5.5X125 订货号 2749850000

4050118897050

数量 1 ST

GTIN (EAN)

版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 6/15 K MC NE WS

1880100000

4032248478781

数量 200 ST 版本

ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的

VPU 系列

GTIN (EAN)

订货号



匹配各种产品的齐全配件

编制日期 03.11.2025 05:36:03 MEZ

5 目录日期 / 图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 VPU LOCKING CLIP S

版本

订货号 2735080000

GTIN (EAN) 4050118826050

数量 10 ST