

PV XSTU06 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



延长电缆用于连接 PV 系统的多个元件，例如 PV 板、逆变器和浪涌保护盒之间的连接。电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

版本	光伏型, Y 连接器
订货号	3018460250
类型	PV XSTU06 BUOEVO2-C250
GTIN (EAN)	4099986930360
数量	1 items

PV XSTU06 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	1000 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

光伏电缆线束

光伏电缆规格	电缆侧	左方
	数量	1
	电缆长度	2500 mm
	电缆颜色	黑色
	电缆截面	6 mm ²
	集成内联熔断器	无
	电缆端规格 [块装)	自由导线端
	接插件规格	MC4-Evo 2
	插接式触点类型	插座
电缆侧	右方	
插接式触点类型	插座	
额定直流电压	1500 V	
导线压接面积	6.00 mm ²	

电气特征

额定直流电压	1500 V
--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		