

PV XSTU04 STOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



延长电缆用于连接 PV 系统的多个元件，例如 PV 板、逆变器和浪涌保护盒之间的连接。电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 光伏型, Y 连接器 |
| 订货号 | 3018490250 |
| 类型 | PV XSTU04 STOEVO2-C250 |
| GTIN (EAN) | 4099986930391 |
| 数量 | 1 items |

PV XSTU04 STOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 1000 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------------|----------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

光伏电缆线束

| | | | |
|--------|----------------------|-------------------|----|
| 光伏电缆规格 | 电缆侧 | 左方 | |
| | 数量 | 1 | |
| | 电缆长度 | 2500 mm | |
| | 电缆颜色 | 黑色 | |
| | 电缆截面 | 4 mm ² | |
| | 集成内联熔断器 | 无 | |
| | 电缆端规格 [块装) | 自由导线端 | |
| | 插接式触点类型 | 插头 | |
| 导线压接面积 | 4.00 mm ² | 电缆侧 | 右方 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |