

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 安装脚, 安装脚, 10 MPP's, 12 MPP's
订货号	3020600000
类型	BRES OFM-14 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099986933705
数量	1 items

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	66 mm	高度 (英寸)	2.5984 inch
宽度	26 mm	宽度 (英寸)	1.0236 inch
净重	0.13 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130053	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130058	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	版本
订货号	8000130052	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	版本
订货号	8000130051	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130057	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130056	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	版本
订货号	8000130055	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	版本
订货号	8000130054	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
数量	1 ST	

BRES OFM-14 WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

直流发电机汇流箱（未配备保险丝）



配备1到12个MPP跟踪器的PV Next逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令CLC/TS 51643-32的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	版本
订货号	8000112516	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986850019	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	版本
订货号	8000106274	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665354	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	版本
订货号	8000115469	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986879126	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	版本
订货号	8000107558	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665361	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	版本
订货号	8000107559	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665378	
数量	1 ST	