

使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。
电源 / T型分路塞，采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到10mm²) 和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。
彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

通用订货数据

版本	, 分销渠道, 800, IP20, 聚酰胺, PUSH IN, 回路数 (文本) : 5
订货号	3021780000
类型	PTSI 4 DCM
GTIN (EAN)	4099986937840
数量	1 items

PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	55 mm	深度 (英寸)	2.1654 inch
高度	85 mm	高度 (英寸)	3.3464 inch
宽度	57 mm	宽度 (英寸)	2.2441 inch
净重	100 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...55 °C
------	----------------	------	----------------

通用参数

绝缘材料	聚酰胺	硅胶	无
颜色编码	黑色	防护等级	IP20
阻燃等级符合 UL 94	V-0	安装方式	插入的
功能	分销渠道	可编码	PE + GND 上编码
测试孔	2 mm	电压类型	直流电
回路数 (文本)	5	联接点数量/ 回路数	1
导线连接方式	PUSH IN	熔丝	6.3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
导线出线方向	90°	熔断器架 (部件支架)	可旋转

压接能力, 直插式连接

回路数	5
-----	---

压接范围

连接数据 - 接触元件分支/馈入	导线连接方式	PUSH IN		
	操作工具的叶片尺寸	3.0 x 0.5 mm		
	剥线长度	12.00 mm		
	回路数	5		
	硬导线连接最大横截面	4 mm ²		
	硬导线连接最小横截面	0.50 mm ²		
	多股导线连接最大横截面	4.00 mm ²		
	多股导线连接最小横截面	0.50 mm ²		
	多股导线连接最大横截面	4.00 mm ²		
	多股导线连接最小横截面	0.50 mm ²		
	多股导线连接最大横截面	4.00 mm ²		
	多股导线连接最小横截面	0.50 mm ²		
	带线端套圈的导线连接横截面	端头类型	12 mm, 带塑料轴环	
		标准	DIN 46228/4	
		最小横截面	0.5 mm ²	
		最大横截面	4 mm ²	
		端头类型	12 mm, 带塑料轴环	
		标准	DIN 46228/4	
		最小横截面	0.5 mm ²	
		最大横截面	4 mm ²	
端头类型		8 mm, 带塑料轴环		
标准		DIN 46228/4		
最小横截面		0.5 mm ²		
最大横截面		4 mm ²		

技术数据

端头类型	双线端套圈
最小横截面	0.5 mm ²
最大横截面	4 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

PTSI 4 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

PTB



保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	GZ 0.5A/F	版本
订货号	1460580000	微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
数量	10 ST	
类型	GZ 1.0A/F	版本
订货号	1460590000	微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
数量	10 ST	
类型	GZ 10.0A/F	版本
订货号	1460640000	微型熔丝, 快动, 10 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
数量	10 ST	
类型	GZ 12.5A/F	版本
订货号	1460650000	微型熔丝, 快动, 12.5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
数量	10 ST	
类型	GZ 2.0A/F	版本
订货号	1460600000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
数量	10 ST	
类型	GZ 3.0A/F	版本
订货号	1460610000	微型熔丝, 快动, 3 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
数量	10 ST	
类型	GZ 5.0A/F	版本
订货号	1460620000	微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
数量	10 ST	
类型	GZ 7.0A/F	版本
订货号	1460630000	微型熔丝, 快动, 7 A, G-Si.6.3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
数量	10 ST	