


PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



使用截面积为1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。
 电源 / T型分路塞，采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到10mm²) 和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。
 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | FieldPower® 端头元件, 直流电, IP20, 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN, 回路数 (文本) : 5 |
| 订货号 | 3022850000 |
| 类型 | PT6 DCM |
| GTIN (EAN) | 4099986942066 |
| 数量 | 1 items |

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 54 mm | 深度 (英寸) | 2.126 inch |
| 高度 | 139.5 mm | 高度 (英寸) | 5.4921 inch |
| 宽度 | 61.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.4213 inch |
| 净重 | 196 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -40 °C...55 °C |
|------|----------------|------|----------------|

通用参数

| | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 绝缘材料 | 聚酰胺 | 硅胶 | 无 |
| 颜色编码 | 灰色 | 防护等级 | IP20 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 可编码 | PE + GND 上编码 |
| 电压类型 | 直流电 | 回路数 (文本) | 5 |
| 联接点数量/ 回路数 | 1 | 导线连接方式 | 刺穿绝缘层连接(IDC), PUSH IN |
| 联接类型 2 | FieldPower® 插头 PTS 4, PTDS4 | | |

压接范围

| | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 连接数据 - 接触元件分支/馈入 | 导线连接方式 | PUSH IN | | |
| | 操作工具的叶片尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | | |
| | 回路数 | 5 | | |
| | 硬导线连接最大横截面 | 6 mm ² | | |
| | 硬导线连接最小横截面 | 0.50 mm ² | | |
| | 多股导线连接最大横截面 | 6.00 mm ² | | |
| | 多股导线连接最小横截面 | 0.50 mm ² | | |
| | 多股导线连接最大横截面 | 10.00 mm ² | | |
| | 多股导线连接最小横截面 | 0.50 mm ² | | |
| | 多股导线连接最大横截面 | 6.00 mm ² | | |
| | 多股导线连接最小横截面 | 0.50 mm ² | | |
| | 带线端套圈的导线连接横截面 | 端头类型 | 12 mm, 带塑料轴环 | |
| | | 标准 | DIN 46228/4 | |
| | | 最小横截面 | 0.5 mm ² | |
| | | 最大横截面 | 6 mm ² | |
| | | 端头类型 | 12 mm, 带塑料轴环 | |
| | | 标准 | DIN 46228/4 | |
| | | 最小横截面 | 0.5 mm ² | |
| | | 最大横截面 | 6 mm ² | |
| | | 端头类型 | 8 mm, 带塑料轴环 | |
| 标准 | | DIN 46228/4 | | |
| 最小横截面 | | 0.5 mm ² | | |
| 最大横截面 | | 6 mm ² | | |
| 端头类型 | 8 mm, 带塑料轴环 | | | |
| 标准 | DIN 46228/4 | | | |
| 最小横截面 | 0.5 mm ² | | | |
| 最大横截面 | 6 mm ² | | | |
| 端头类型 | 双线端套圈 | | | |
| 最小横截面 | 0.5 mm ² | | | |
| 最大横截面 | 6 mm ² | | | |
| 回路数 | 5 | | | |
| 连接数据 - 接触元件电源总线 | 导线连接方式 | 刺穿绝缘层连接(IDC) | | |
| | 操作工具的叶片尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | | |

| | |
|-------------|----------------------|
| 回路数 | 5 |
| 硬导线连接最大横截面 | 6 mm ² |
| 硬导线连接最小横截面 | 1.50 mm ² |
| 多股导线连接最大横截面 | 6.00 mm ² |
| 多股导线连接最小横截面 | 2.50 mm ² |
| 多股导线连接最大横截面 | 6.00 mm ² |
| 多股导线连接最小横截面 | 2.50 mm ² |
| 回路数 | 5 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002498 | ETIM 9.0 | EC002498 |
| ETIM 10.0 | EC002498 | ECLASS 14.0 | 27-14-25-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-25-90 | | |

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

PT6




PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | WS 12/6 MC NE WS | 版本 |
| 订货号 | 1609900000 | WS, 端子标记, 12 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467 | Allen-Bradley, 白色 |
| 数量 | 600 ST | |

工具



用于PVC绝缘电缆的剥线工具

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | AM 16 | 版本 |
| 订货号 | 9204190000 | 工具, 剥线工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | AM 25 | 版本 |
| 订货号 | 9001540000 | 工具, 剥线工具 |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | |
| 数量 | 1 ST | |

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDS 0.6X3.5X100 | 版本 | |
| 订货号 | 2749340000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | SDK PZ2 X 100 | 版本 | |
| 订货号 | 2749450000 | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 6 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118895674 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

张力释放

多种附件适用于FieldPower®接线盒。
电缆密封垫、端子导轨、锁定部件及其它。



通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | ZE PTSC 3X27 PT6 | 版本 | |
| 订货号 | 2370760000 | 应力消除, 聚酰胺 66, 适用于 PT6 接触元件电源总线的张力缓解装置, 适用于 15 - 17 mm 电缆直径 | |
| GTIN (EAN) | 4032248991075 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmuller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | ZE SE PTSC 3X27 PT6 | 版本 |
| 订货号 | 2370770000 | 应力消除, 聚酰胺 66, PT6 接触元件侧面进口的张力缓解装置, 适用于 |
| GTIN (EAN) | 4032248991082 | 15 - 17 mm 电缆直径 |
| 数量 | 100 ST | |

直插式连接器



使用截面积为 1.5到6mm²的非切割电缆进行配电。
 电源 / T型分路塞, 采用直插式(PUSH IN)联接(0.5到
 10mm²) 和/或拔插式联接(0.5到4mm²)。
 彩色标记清楚指示导线布局。

- 电力供应
- 电力分配
- 电力分路

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | PTS 4 DCM | 版本 |
| 订货号 | 3020950000 | Field Power® 接插件, 直流电, IP20, 聚酰胺, PUSH IN, 回路数 (文本) : |
| GTIN (EAN) | 4099986937192 | 5 |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | PTDS 4 DCM | 版本 |
| 订货号 | 3021770000 | Field Power® 接插件, 直流电, IP20, 聚酰胺, PUSH IN, 回路数 (文本) : |
| GTIN (EAN) | 4099986937833 | 5 |
| 数量 | 10 ST | |