

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒可提供阀插头,作为带 M12 插头的联接导线和没有插接件的一端。阀插头的状态将通过一个 LED 显示。每一个阀插头都配备有保护线路。魏德米勒系列包含符合 DIN 和工业标准的 A、B、C 型阀插头。在插入状态下达到 IP 67 保护等级。魏德米勒提供进线方向为 O°的产品,即电缆进线方向位于 PE 接触点上。

通用订货数据

| 版本 | 带 M23 出线, 12 回路, M12, M23, 30 V, A 编码, LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型: PNP |
|------------|---|
| 订货号 | 3023700000 |
| 类型 | SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP |
| GTIN (EAN) | 4099986944701 |
| 数量 | 1 items |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| MAMID 认证 | 777241 P. 124 | | |
| IVIAIVIID IXIE | C | | |
| | 7 / | | |
| ROHS | | | |
| | | | |
| /くり作主里 | | | |
| 高度 | 35.2 mm | 高度 (英寸) | 1.3858 inch |
| | 56 mm | | 2.2047 inch |
| 长度 | 160 mm | 长度 (英寸) | 6.2992 inch |
| 争重 | 250 g | | |
| 温度 | | | |
| 工作温度 | -25 - 80°C | | |
| | | | |
| 环保产品合规 | | | |
| RoHS 合规状态 | | | |
| RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Bumetriz | zole (UV-326) 3896-11-5 | |
| SCIP | aff684c1-bd47-44d6-8d6 | | |
| 联接数据 | | | |
| 分线盒出线 | 带 M23 出线, 12 回路 | 拧紧力矩矩 | M12: 0.4 Nm, M23: 2.5Nm |
| 标准 | | | 2.511111 |
| 连接器标准 | IEC 61076-2-010 | | |
| | ILC 01070-2-010 | | |
| 常规技术数据 | | | <u> </u> |
| , 方护等级 | 拧入时, IP67 | 插拔式站点防错编码 | A 编码 |
| 到路数 | 4 | 插座数量 | 8 |
| 3-7 | M12, M23 | 阻燃性能 | V-0 |
| ED | 是 | | 是 |
| 操作功能的 LED 颜色 | 绿色 | I/O 功能的 LED 颜色 | 黄色 |
| 材料数据 | | | |
| →₩/○## ₩ | EI/M NIDD | h = t + +++v | DDT |
| 材料O型圏 分线合材料 | FKM, NBR 塑料材度 | | PBT 黑色 |
| 分线盒材料 _{虫点材料} | 塑料材质 CuSn, CuZn | | |
| ^{性品材料} 独点支架材料 | PA | | 7次 並 口 ソ |
| 电气数据 | | | |
| | | | |
| 预定电压,最小 | 10 V | 额定电压,最大 | 30 V |
| 单个回路最大载流量 | 4 A | 总电流 | 10 A |
| 每路信号的电流 | 2 A | 存在电气分离 | 无 |

2 目录日期 / 图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 回路数 4 适用于拖曳电缆 无 | 3缆技术数据 | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC003558 ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558 ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08 ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | 路数 | 4 | 适用于拖曳电缆 | 无 |
| ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558 ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08 ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | | , | | |
| ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558 ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08 ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | | | | |
| ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08 ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | īM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11 ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | ГIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 | ГІМ 10.0 | EC003558 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
| | CLASS 9.1 | 27-44-01-08 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11 | CLASS 11.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
| LCLASS 13.0 27-44-01-11 LCLASS 14.0 27-44-01-11 | CLASS 13.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 27-44-01-11 | CLASS 15.0 | 27-44-01-11 | | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸


尺寸图




分解图纸

M23-Schraubanschluss: Mit O-Ring verwenden M23 Screw connection: Use with O-ring M23-Schnellanschluss: O-Ring entfernen


M23 Quick connection: Remove O-ring




插针分配方案



插针分配方案



接线图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 9/20 MC NE WS 订货号 <u>1609940000</u>

GTIN (EAN) 4008190203528

数量 200 ST

版本

ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式

PUSH IN



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

 类型
 SAISGP-P-4A-4/8-P12
 版本

 订货号
 3153290000
 可现场安装的接插件, M12 Push-Pull

 GTIN (EAN)
 4099987636162

 数量
 1 ST

 类型
 SAISWP-P-4A-4/8-P12
 版本

订货号 <u>3153300000</u> 可现场安装的接插件, M12 Push-Pull GTIN (EAN) 4099987636179

M12

数量



1 ST

防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

尖型 订货号 SAI-SK-M12-PushPull

版本

3123470000

受保护组件,护罩

GTIN (EAN) 数量