数据信息页

HDC HEE 18 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



HEE 系列拥有高密度触点,并以成熟的 HE 插件为基础精心

设计而成。

线缆连接层设计为 PUSH IN 直插式触点。

极数:10-64 额定电流:16 A 额定电压:500 V

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 18, PUSH IN, 安装尺寸: 4
订货号	3023940000
类型	HDC HEE 18 FP
GTIN (EAN)	4099986946521
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证	
	C TABLES

ROHS	一致	
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>	
cURus 证书号	E310075	

尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	33.2 mm	高度 (英寸)	1.3071 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
长度	64 mm	长度 (英寸)	2.5197 inch
净重	100 g		

温度

温浸 [125 し	温度限值	-40 °C 125 °C
------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	氨水
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	汽油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	苯
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	乙酸,浓缩
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	氢氧化钾
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	甲醇
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	发动机油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	碱液,稀释
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	氢氯氟碳化合物
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	室外使用
	化学抵抗力	有条件的耐受性

通用参数

回路数	18	插拔次数 Ag	≥ 500
插拔次数 Au	≥ 500	联接类型	PUSH IN
安装尺寸	4	 阻燃等级符合 UL 94	V-0
通道电阻	≤2 mΩ	颜色编码	米色



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

	1010 Ω		 PC 加强型玻璃纤维 (UL-认
The Company of the Co			证及管路鉴定)
绝缘材料组	Illa	导线压接面积	2.5 mm ²
型号 	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	铜合金
系列	HEE	额定电压 (DIN EN 61984)	500 V
按照 UL/CSA 额定电压	600 V AC/DC	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	16 A	导体-PE (III/3) 额定电压	500 V
不含卤素	true	低烟符合 DIN EN 45545-2	是
BG	4		
尺寸			
宽度	34 mm		36 mm
	34 111111	四任问及	30 111111
接头数据 PE			
PE 连接类型	螺钉联接 螺钉联接	一字刀头尺寸(接地)	SD 0.8 x 4.0
PE联接 剥线长度	10 mm	最大PE连接拧紧力矩	1.2 Nm
最小PE连接拧紧力矩	0.8 Nm		M 4
额定横截面	2.5 mm ²	 最小压接面积AWG (PE)	AWG 20
最大压接面积AWG (PE)	AWG 12		
 电源连接			
额定电流 (DIN EN 61984)	16 A		
型号			
TY +立 ** TII	DUCLUM	**************************************	4
联接类型 通道电阻	PUSH IN ≤2 mΩ		2.5 mm ²
最小压接面积 BG	0.5 mm ²	基础材料	<u> </u>
分类			
ルズ			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

目录日期/图纸 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸







数据信息页

HDC HEE 18 FP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.4X2.5X75	版本
订货号	9008370000	螺丝刀,螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.4X2.5X75	版本
订货号	9009030000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008400000	螺丝刀,螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056361	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.8X4.0X100	版本
订货号	9008340000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056293	
**-=		
数量	1 ST	

十字螺丝刀,Phillips型



VDE 绝缘十字螺丝刀,Phillips,SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH,传动轴符合 ISO 8764-PH,高质软手柄



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDIK PH1	版本
订货号	9008570000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056569	
数量	1 ST	
类型	SDK PH1	版本
类型 订货号	SDK PH1 9008480000	版本 螺丝刀, 螺丝刀

DSTV

我们为插芯提供了不同配件,包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	DSTV COBU5	版本
订货号	<u>1471500000</u>	重载接插件, 附件, 编码元件
GTIN (EAN)	4008190178543	
数量	100 ST	
类型	DSTV COST4	版本
类型 订货号	DSTV COST4 1471300000	版本 重载接插件, 附件, 编码系统

尺寸4



HEE 系列拥有高密度触点,并以成熟的 HE 插件为基础精心设计而成。

线缆连接层设计为 PUSH IN 直插式触点。

极数: 10-64 额定电流: 16 A 额定电压: 500 V

通用订货数据

类型	HDC HEE 18 MP	版本
订货号	3023920000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 18, PUSH IN, 安装尺寸: 4
GTIN (EAN)	4099986946507	
数量	1 ST	

目录日期/图纸 6