


HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HSB 系列的每个触点可同时承载 35A 电流。采用 PUSH IN 直插式连接，安全可靠。

极数 : 6-12

额定电流 : 35 A

额定电压 : 400 V

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | , 插针式, 400 V, 35 A, 回路数: 6, PUSH IN 带执行器, 安装尺寸: 6 |
| 订货号 | 3023960000 |
| 类型 | HDC HSB 6 MP |
| GTIN (EAN) | 4099986946545 |
| 数量 | 1 items |

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| cURus 证书号 | E310075 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 84.5 mm | 深度 (英寸) | 3.3268 inch |
| 高度 | 32.5 mm | 高度 (英寸) | 1.2795 inch |
| 宽度 | 34 mm | 宽度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 长度 | 84.5 mm | 长度 (英寸) | 3.3268 inch |
| 净重 | 50 g | | |

温度

| | |
|------|-------------------|
| 温度限值 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 回路数 | 6 |
| 插拔次数 Ag | ≥ 500 |
| 插拔次数 Au | ≥ 500 |
| 联接类型 | PUSH IN 带执行器 |
| 安装尺寸 | 6 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 通道电阻 | ≤ 2 mΩ |
| 颜色编码 | 米色 |
| 绝缘电阻 | 1010 Ω |
| 绝缘材料 | PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| 表面处理 | 经银质钝化处理的 |
| 型号 | 插针式 |
| 过压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 基础材料 | 铜合金 |
| 系列 | HSB |
| 额定电压 (DIN EN 61984) | 400 V |
| 按照 UL/CSA 额定电压 | 600 V AC/DC |
| 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 6 kV |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 35 A |
| 额定电流 (UR) | AWG 导线接口横截面 AWG 10 额定电流 35 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 12 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 14 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 16 |

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | |
|---------------------|--------------------|
| 额定电流 | 8 A |
| AWG 导线接口横截面 | AWG 18 |
| 额定电流 | 8 A |
| AWG 导线接口横截面 | AWG 20 |
| 额定电流 | 8 A |
| 导体-PE (III/3) 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 (cUR) | AWG 导线接口横截面 AWG 10 |
| | 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 12 |
| | 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 14 |
| | 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 16 |
| | 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 18 |
| | 额定电流 8 A |
| | AWG 导线接口横截面 AWG 20 |
| | 额定电流 8 A |
| 不含卤素 | true |
| 低烟符合 DIN EN 45545-2 | 是 |
| BG | 6 |
| 电源触点数量 | 6 |
| 导体-导体 (III/3) 额定电压 | 690 V |
| 防护等级 | IP20 |

尺寸

| | | | |
|----|-------|------|---------|
| 宽度 | 34 mm | 底座总长 | 84.5 mm |
|----|-------|------|---------|

接头数据 PE

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------|
| PE 连接类型 | 螺钉联接 | 一字刀头尺寸 (接地) | 1 x 5.5 |
| PE联接 剥线长度 | 12 mm | 最大PE连接拧紧力矩 | 2.5 Nm |
| 最小PE连接拧紧力矩 | 2 Nm | 安装螺丝 | M 5 |
| 额定横截面 | 6 mm ² | 最小压接面积AWG (PE) | AWG 20 |
| 最大压接面积AWG (PE) | AWG 10 | | |

电源连接

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|------|
| 电源触点的额定电压 (DIN EN 61984) | 6 V | 额定电流 (DIN EN 61984) | 35 A |
|--------------------------|-----|---------------------|------|

型号

| | | | |
|--------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 螺丝刀大小 (螺钉接线) | SD 0.8 x 4.0 | 联接类型 | PUSH IN 带执行器 |
| 安装尺寸 | 6 | 通道电阻 | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ |
| 最大压接面积 | 6 mm ² | 最小压接面积 | 1.5 mm ² |
| 表面处理 | 经银质钝化处理的 | 基础材料 | 铜合金 |
| BG | 6 | | |

分类




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDIS 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 9008390000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SDS 0.6X3.5X100 | 版本 |
| 订货号 | 9008330000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SDIS 0.8X4.0X100 | 版本 |
| 订货号 | 9008400000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SDS 0.8X4.5X125 | 版本 |
| 订货号 | 9009020000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266883 | |
| 数量 | 1 ST | |

十字螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZDIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDIK PZ1 | 版本 |
| 订货号 | 9008900000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266685 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDK PZ1 | 版本 |
| 订货号 | 9008530000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| 数量 | 1 ST | |

开槽螺丝刀




VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDIS 1.0X5.5X125 | 版本 |
| 订货号 | 9008410000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056378 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SDS 1.0X5.5X150 | 版本 |
| 订货号 | 9008350000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | |
| 数量 | 1 ST | |

十字螺丝刀, Pozidrive型



VDE 绝缘十字螺丝刀, Pozidriv, SDIK PZDIN 7438, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 高质软手柄

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDIK PZ2 | 版本 |
| 订货号 | 9008890000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248266661 | |
| 数量 | 1 ST | |

十字螺丝刀, Pozidriv型



十字螺丝刀, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, 传动轴符合 ISO 8764-PZ, 铬顶尖, 高质软手柄

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | SDK PZ2 | 版本 |
| 订货号 | 9008540000 | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056538 | |
| 数量 | 1 ST | |

DSTV

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | DSTV COBU5 | 版本 |
| 订货号 | 1471500000 | 重载接插件, 附件, 编码元件 |
| GTIN (EAN) | 4008190178543 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 类型 | DSTV COST4 | 版本 |
| 订货号 | 1471300000 | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 | |
| 数量 | 100 ST | |

HDC HSB 6 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 6



HSB 系列的每个触点可同时承载 35A 电流。采用 PUSH IN 直插式连接，安全可靠。

极数 : 6-12
额定电流 : 35 A
额定电压 : 400 V

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC HSB 6 FP | 版本 |
| 订货号 | 3023970000 | , 插座, 400 V, 35 A, 回路数: 6, PUSH IN 带执行器, 安装尺寸: 6 |
| GTIN (EAN) | 4099986946552 | |
| 数量 | 1 ST | |