

ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



接口转换器旨在用于工业环境中的 RS232/RS485/422 系统。根据使用情况，设备可实现不同的功能，具体请参阅章节“应用”。

通用订货数据

版本	串口转换器, 输入 : 串行 RS232 信号, 输出 : RS485/422, 电源电压: 24 V DC ± 20 %
订货号	3027140000
类型	ACT20P-RS232-RS485/422-S
GTIN (EAN)	4099986959545
数量	1 items
分配	通过DIP开关可以在DTE及DCE之间进行转换
数据传输方向控制	自动或通过RS232 RTS / CTS控制
传输速率	9.600 bps, 19.2 kBIt/s, 115.2 kBIt/s, 8 bit 或 8 bit + 校验位
波特率	2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 57.6 / 115.2 kBaud
接口	1 x 串口 RS-232/RS-485/RS-422
型号	RS232
编制日期	25.01.2026 12:49:56 MEZ
备注	双向
奇偶性	偶数
数据日期 / 图纸	Serial data transfer
协议	
位失真	<5 %

ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E141197

尺寸和重量

深	114.2 mm
高度	117.2 mm
宽度	22.5 mm
净重	154 g

深度 (英寸)	4.4961 inch
高度 (英寸)	4.6142 inch
宽度 (英寸)	0.8858 inch

温度

存储温度	-40 °C...80 °C
湿度	5...95 %, 无凝结

工作温度	-20 °C...70 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

输入

输入数量	1	型号	RS232
------	---	----	-------

输出

类型	RS485/422
----	-----------

通用参数

应用范围	将 RS232 信号转换为 RS485/422 信号, 使用 RS485 可延长电缆长度, 多参与者联网	安装指导	仅供室内使用
防护等级	IP20	状态显示	LED 绿色 : 电源电压, TxD, RxD
电源电压	24 V DC ± 20 %	安装导轨已装备	TS 35
功耗	≤ 1.5 W	名义功耗	1.2 VA
配置	DIP 开关	工作海拔	≤ 2000 m

绝缘参数

EMC 标准	EN 61326	过压等级	II
污染等级	2	绝缘	三路分离器
绝缘电压 输入或输出/电源	2 kV DC / 1 min.		

ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

联接参数

联接类型	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	8 mm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.6 Nm
最小多股导线接线截面积	0.2 mm ²	最大压接面积 软导线	2 mm ²
多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 24	多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 14

产品描述

产品描述	接口转换器旨在用于工业环境中的 RS232/RS485/422 系统。根据使用情况，设备可实现不同的功能，具体请参阅章节“应用”。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	27-06-03-20
ECLASS 15.0	27-06-03-20		


ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用




Function	SW1							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Transmission rate								
2.400 Baud	■	□	□	□				
4.800 Baud	□	■	□	□				
9.600 Baud	□	□	■	□				
19.200 Baud	□	□	□	■				
57.690 Baud	■	■	□	□				
115.200 Baud	■	□	■	□				
Operation modes								
RS485								□
RS422								■
4-wire							■	
2-wire						□		
Data direction control								
auto							■	
RTS						□		
RTS normal							■	
RTS inverse						□		



Connection diagram

RS232 assignment	SW2			
	1	2	3	4
DTE	■	□	■	□
DCE	□	■	□	■

Terminating resistors	SW3			
	1	2	3	4
4-wire receiver	■	■	□	□
4-wire transmitter	□	□	■	■
2-wire	■	■	X	X



Pin	RS232
1	– not assigned
2	RxD Received data
3	TxD Transmit data
4	DTR Data terminal ready
5	SG/GND Signal ground
6	DSR Data set ready
7	RTS Request to send
8	CTS Clear to send
9	– not assigned




ACT20P-RS232-RS485/422-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	版本
订货号	1082540000	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	
类型	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	版本
订货号	1912130000	ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	