

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片



预装 IE 电缆, 铁路电缆, Cat.5, 蓝色, M12

### 通用订货数据

版本	系统电缆, M12 D 编码 – IP 67 直型插座, 打开的, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 聚 烯烃, 15 m
订货号	<u>3028760150</u>
类型	IE-C5DB4BB0150MSSXXX-X
GTIN (EAN)	4099987135290
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

尺寸和重量			
	15 m	长度 (英寸)	590.5512 inch
		太反 (关寸)	590.55 12 IIICII
<b>争重</b>	2000 g	1	
温度			
存储温度		工作温度	
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロが、行けげ 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
电缆专用标准			
电缆束上的垂直火花扩散	EN 60332-3-25	多芯线金属数据和控制电缆	IEC 61156-6
卤化氢含量	According to EN-50267-2-1	燃气的腐蚀性	EN 50267-2-2
轨道车防火	NFPA 130, DIN EN 45545-2	烟雾密度	EN 61034-2
有毒气体	EN 50305		
通用标准			,
连接器标准	IEC 61076-2-101		
电气特性			
/b/b + nn		47.4.4.F	
绝缘电阻 ————————————————————————————————————	≥ 5000 MΩ	额定电压 ————————————————————————————————————	125 V
右插头			
插头,右	自由导线端		
左插头			
插头,左	M12, D-编码, 回路数: 4, IP67, 孔式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
电缆电气属性			
	≥ 5000 MΩ	目录册	Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
			Cat.5e (TIA T568-B)
耦合衰减最大 1000 MHz	90 dB	10 MHz 时的耦合电阻	8.00 mΩ
屏蔽衰减最大 1000 MHz	60.00 dB	测试电压: 线与线之间屏蔽	1000 Veff, 50 Hz, 1 min
电缆的机械和材料属性			
	符合 IEC 60811:404		蓝色
od素	不	最小弯曲半径,多次	
IVI 중			in accordance with
			in accordance With
最小弯曲半径,单次	5 *直径	PLX公主	IEC 60332-1-2, EN 60332-3-25

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

_	/11/2-1-1-
_	绺结构
_	

			<u>'</u>
导线最大压接面积 AWG	AWG 22	护套颜色	蓝色
截面积	4*AWG 22/7 - 0.32 mm²	屏蔽	SF/UTP
接线数量	4	绝缘	PE
最大护套直径	6.8 mm		6.4 mm
护套材料	聚烯烃	电缆结构	Hybrid cable, for permanent installation
铜缆直径	0.75 mm	芯线绝缘强度	1.4 mm
颜色编码 	蓝色, 黄色, 白色, 橙色	导线材料	青铜 镀锌的
护套材料厚度	1 mm		
分类 FTIM C O	EC003500	ETIM 7.0	FC002F00
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
TIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

# 数据信息页

# IE-C5DB4BB0150MSSXXX-X



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

接线图

图纸

尺寸图



	M12
yellow	1
white	_ 2
orange	_
blue	— 3

## 分解图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Screwty® 电缆接头工具



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY SET 订货号 1910000000 GTIN (EAN)

4032248436842

数量

#### 版本

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

#### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

数量

类型 SCREWTY SET-DM 订货号 1920000000 4032248436859 GTIN (EAN)

1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

### Screwty® 电缆接头工具



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感 器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆 形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不 费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也 适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因 此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

### 通用订货数据

类型 SCREWTY-M12 订货号 190000000 GTIN (EAN) 4032248375868

版本

Cable gland tool for moulded M12 lines

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



#### 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

 类型
 SCREWTY-M12-DM
 版本

 订货号
 1900001000
 Cable gland tool for moulded M12 lines

 GTIN (EAN)
 4032248436408

 数量
 1 ST

目录日期/图纸 6