

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

H 系列是工作区域移动照明的理想之选。由于操作简单且内置可充电电池，所有黑暗区域都能照亮。使用随附的电缆可以方便快捷地为电池充电。工作照明灯可实现照明度高达 6500 K 的移动照明。

通用订货数据

订货号	3031110000
类型	WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC
GTIN (EAN)	4099986975743
数量	1 items

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	17.8 mm	深度 (英寸)	0.7008 inch
高度	89 mm	高度 (英寸)	3.5039 inch
宽度	23.1 mm	宽度 (英寸)	0.9094 inch
净重	40 g		

温度

工作温度 -10 - 35°C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

常规技术数据

连接类型	USB C	LED 模块形状	圆形
LED 数量	1	色温 (CCT)	6500K, 5000K
光度	300 lm	弱电流	300 lm
发射角	120 °	抗冲击力	IK07
防护等级	IPX3	效能等级 (依据欧盟 874/2012 号法令)	Not required

材料数据

外壳基本材料 铝 端盖材料 PC

电缆技术参数

电缆材料 PC 外壳基本材料 铝
电缆长度 0.5 m

分类

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

