



Y 电缆用于 PV 系统中多个组串的并联连接，例如在逆变器前分线。
电缆拥有不同的连接变体

通用订货数据

版本	光伏型, Y-接插件电缆, 1x MC4 Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
订货号	3032100000
类型	PVHYM-XXM+XX06M+11
GTIN (EAN)	4099986981164
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

89.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

光伏电缆线束

光伏电缆规格

电缆侧

左方

数量

1

电缆长度

160 mm

电缆颜色

黑色

电缆截面

6 mm²

额定电流

39 A

集成内联熔断器

无

电缆端规格 [块装]

接插件

接插件规格

MC 4

插接式触点类型

插头

电缆侧

右 1

数量

1

电缆长度

200 mm

电缆颜色

黑色

电缆截面

6 mm²

额定电流

39 A

集成内联熔断器

无

电缆端规格 [块装]

接插件

接插件规格

MC 4

插接式触点类型

插座

电缆侧

右 2

数量

2

电缆长度

200 mm

电缆颜色

黑色

电缆截面

6 mm²

额定电流

39 A

集成内联熔断器

无

电缆端规格 [块装]

接插件

接插件规格

MC 4

插接式触点类型

插座

额定直流电压

1100 V

导线压接面积

6.00 mm²

电气特征

额定直流电压

1100 V

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

PVHYM-XXM+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



PVHYM-XXM+XX06M+11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

