

MCV SPG 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 深褐, 高度: 16.5 mm, 宽度: 0.55 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
订货号	3032900000
类型	MCV SPG 2.5
GTIN (EAN)	4099986985513
数量	50 items

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	29.05 mm
高度	16.5 mm
宽度	0.55 mm
净重	0.38 g

深度 (英寸)	1.1437 inch
高度 (英寸)	0.6496 inch
宽度 (英寸)	0.0217 inch

温度

存储温度	-25 °C...55 °C
最小持续工作温度	-60 °C

环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	130 °C

其它技术参数

带锁销	是
可卡装	是

材料参数

基础材料	Wemid
阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

MCV SPG 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

测试适配器和测试插座

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	版本
订货号	1276300000	插头（端子），插拔联接, 2 mm ² , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	