数据信息页

# THM MT30X 15/4 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM 标签采用热传输技术，提供出色的打印质量。 可采用不同材料，且打印系统与 Windows 系统兼容，更方便用户使用。

- 有多种颜色可选的高品质聚酯标签或平价的纸质标签
- 打印机自动标签定位，保证在每个标签的中心打印。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 订货号 | 3034820000 |
| 类型 | THM MT30X 15/4 GE |
| GTIN (EAN) | 4099986991705 |
| 数量 | 10000 items |

# 数据信息页

## THM MT30X 15/4 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 0.08 mm | 深度 (英寸) | 0.0031 inch |
| 高度 | 4 mm | 高度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 宽度 | 15 mm | 宽度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 净重 | 0.02 g | | |

### 通用数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 粘胶剂 | 丙烯酸酯 | 打印工艺 | 热转印 |
| 类型 | 自我粘贴的, 无卤 | 宽度 | 15 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 最大工作温度 | 150 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 颜色编码 | 黄色 |
| 卤素 | 不 | 基础材料 | 聚酯纤维 |
| 打印标志 | 无 | 每卷数量 | 10000 |

### 设备标记号

| | |
|---|---|
| 卤素 | 不 |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |