

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

订货号	3034840000
类型	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
数量	500 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
净重	112 g		

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	打印类型	空白
类型	自我粘贴的	宽度	70 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	150 °C
最小工作温度	-40 °C	颜色编码	白色
卤素	不	基础材料	聚酯纤维胶片
打印标志	无	标记区域大小	30 x 15 mm
认证符合 UL 969	是	每卷数量	500

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	120 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	12.7 mm
最小电缆外径	9.6 mm	导线外径	9.6 - 12.7 mm

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		