数据信息页

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

订货号	3034860000
类型	THM WO 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4099986991743
数量	2500 items

数据信息页

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	24.5 mm	高度 (英寸)	0.9646 inch
宽度	62 mm	宽度 (英寸)	2.4409 inch
净重	0.22 g		

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	材料颜色（阻抗编码）	9
打印类型	空白	类型	自我粘贴的
宽度	62 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维胶片	打印标志	无
标记区域大小	19.05 x 24.5 mm	认证符合 UL 969	是
每卷数量	2500		

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	150 mm²
最小压接面积	0.75 mm²	最大电缆外径	13.7 mm
最小电缆外径	6.1 mm	导线外径	6.1 - 13.7 mm

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		