

THM WO 50.8/150 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

订货号	3034890000
类型	THM WO 50.8/150 GE
GTIN (EAN)	4099986991774
数量	500 items

THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	50.8 mm	高度 (英寸)	2 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
净重	1.2 g		

通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	材料颜色 (阻抗编码)	4
打印类型	空白	类型	自我粘贴的
宽度	150 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	150 °C	最小工作温度	-40 °C
颜色编码	黄色	卤素	不
基础材料	聚酯纤维胶片	打印标志	无
标记区域大小	25.4 x 50.8 mm	每卷数量	500

导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	500 mm ²
最小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	39.7 mm
最小电缆外径	8.1 mm	导线外径	8.1 - 39.7 mm

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		