

PV-WM4C-T-4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



WM4 C 光伏连接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具，用于加工插头

通用订货数据

版本	光伏型, 接插件, female
订货号	3035650000
类型	PV-WM4C-T-4/6F+
GTIN (EAN)	4099986994546
数量	100 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E548140

尺寸和重量

净重

11 g

技术数据

最大电缆外径	7 mm	最小电缆外径	5.5 mm
核准	UL	最大压接面积	6 mm ²
最小压接面积	4 mm ²	防护等级	IP65, IP67, IP2X 开放式
污染等级	2	额定电压	1500 V DC (IEC)
螺纹 (外部)	M 16	额定电流	35 A

保修

质保期

2年

重要注意事项

产品信息

Please order contacts separately

分类

ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV-WM4C-T-4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于带特殊绝缘材料的软导线和粗硬导线
- 工业应用中较高的剥线质量（符合航空业的要求）
- 特殊形状的刀具可以对特殊绝缘材料及结构特殊的导线进行剥线
- 带可调节挡块的剥线长度
- 剥线元件可以更换，从而具有高灵活性
- 剥线效果重复精确度高
- 对导线无损害
- 寿命长，可靠性强，稳定性高
- 集成的切割功能

通用订货数据

类型	AIE MULTI-STRIPAX PV	版本
订货号	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
数量	1 ST	

...用于光纤端头



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型	CTF PV WM4	版本
订货号	1222870000	光伏型, 光伏端头压接工具, 机械的, 压模不可拆卸
GTIN (EAN)	4050118006254	
数量	1 ST	

附件



防尘帽 "Dustcap VSSO" 保护魏德米勒和 4 型太阳能连接器免受灰尘和污垢的侵害。
 "SafetyClip" 保护魏德米勒太阳能连接器防止意外打开，只能使用特殊多功能工具才能释放。

通用订货数据

类型	VSSO WM4 C	版本
订货号	1254870000	光伏型, 扁平化设计
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 ST	

PV-WM4C-T-4/6F+

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Multi-Tool PV Set



With the multi-tool, Weidmüller is offering a multifunctional tool for processing PV solar connectors.

通用订货数据

类型	PV-WM4C-T-TOOL	版本
订货号	3035720000	光伏型, 操作工具, 去锁工具
GTIN (EAN)	4099986994591	
数量	1 ST	

拼装销



WM4 C 光伏联接器

- 适用于 4 mm² 和 6 mm² 电缆的压接触点。
- 根据 IEC 62852 通过 TÜV 认证
- 可以加载高达 35 A 的标准电流
- 提供多功能工具, 用于加工插头

通用订货数据

类型	BUKO WM4 C BT	版本
订货号	1530670000	光伏型, 接插件, 插座
GTIN (EAN)	4050118335477	
数量	100 ST	
类型	BUKO WM4 C RL	版本
订货号	1530770000	光伏型, 接插件, 插座
GTIN (EAN)	4050118335491	
数量	4500 ST	