

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

订货号	3038720000
类型	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-23T00:00:00+02:00

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	65.5 mm	深度 (英寸)	2.5787 inch
高度	92.2 mm	高度 (英寸)	3.6299 inch
宽度	18.5 mm	宽度 (英寸)	0.7283 inch
净重	74 g		

温度

存储温度		工作温度	-25 °C...55 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

污染等级	2
------	---

IEC / EN 额定数据

信号触点	否	额定电压 (交流)	240 V
额定电流 I _N	6.3 A	电压类型	交流电
保险装置	6.3 A	标准	IEC 61984
声信号	无	短路时电流值 ISCCR	25 kA
集备用保险丝	是		

通用参数

光学功能显示	不	类型	适配器插头
颜色编码	灰色	防护等级	IPO0
安装导轨已装备	汇流排	声信号	无
工作海拔	≤ 4000 m		

电气数据

电压类型	交流电
------	-----

通用数据

防护等级	IPO0	颜色编码	灰色
------	------	------	----

联接参数

剥线长度	13 mm	导线连接方式	PUSH IN
额定连接下的压接范围	2.5 mm ²	压接范围, 最小	0.82 mm ²
压接范围, 最大	2.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	0.82 mm ²
单股导线最大截面	2.5 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.82 mm ²

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN0.82 mm ² 46228-1)	
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN2.5 mm ² 46228-1)		接线截面积, 多股线, 最小	0.82 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	2.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

可视化和通信电缆




时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.80-VC180	版本	
订货号	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675329909	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m	
数量	10 ST		

计数器和网关电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.80-CG90	版本	
订货号	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675329732	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m	
数量	10 ST		

智能电表延长电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.80-ECS180	版本	
订货号	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675329718	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m	
数量	10 ST		

V-ZPA FUSE HOLDER E


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CH-SMC-00.60-ECB180	版本
订货号	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 孔式, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4099986979093	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
数量	10 ST	

可视化和通信电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.80-OVP180	版本
订货号	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, 插座, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675477549	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
数量	10 ST	

智能电表延长电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-01.15-ECB180	版本
订货号	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 孔式, IP20, 600 V, KB PUR
GTIN (EAN)	4099986979208	US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
数量	10 ST	


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

可视化和通信电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.60-OVP180	版本	
订货号	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插针, 孔式, 针接插件, IP20,	
GTIN (EAN)	4099986979079	600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m	
数量	10 ST		

智能电表延长电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMC-00.60-ECB90	版本	
订货号	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675323051	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m	
数量	10 ST		
类型	CH-SMC-00.80-ECB90	版本	
订货号	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675323068	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m	
数量	10 ST		
类型	CH-SMC-00.95-ECB90	版本	
订货号	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675323075	US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m	
数量	10 ST		
类型	CH-SMC-01.20-ECB90	版本	
订货号	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, 插座, IP20, 600 V, KB PUR	
GTIN (EAN)	4064675323082	US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m	
数量	10 ST		


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

电缆



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案，符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

类型	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	版本
订货号	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795570	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	版本
订货号	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795587	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	版本
订货号	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795594	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	版本
订货号	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795600	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	版本
订货号	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795723	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	版本
订货号	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795730	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	版本
订货号	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795655	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	版本
订货号	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795662	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	版本
订货号	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795679	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	版本
订货号	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795686	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
数量	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	版本
订货号	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795693	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	版本
订货号	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795709	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	版本
订货号	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795716	V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	版本
订货号	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795624	V, Li9YH 1 x 0,75,
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	版本
订货号	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986795617	V, Li9YH 1 x 0,75,
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	版本
订货号	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993440	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	版本
订货号	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993457	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	版本
订货号	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993464	V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	版本
订货号	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993471	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	版本
订货号	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993488	V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
数量	10 ST	
类型	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	版本
订货号	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, 插接式和安装状态, 300
GTIN (EAN)	4099986993495	V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
数量	10 ST	