

通用订货数据

订货号	3042000000
类型	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	66.5 mm	深度 (英寸)	2.6181 inch
高度	40.5 mm	高度 (英寸)	1.5945 inch
宽度	18.5 mm	宽度 (英寸)	0.7283 inch
净重	0 g		

电源

电源电压	5 V DC $\pm$ 4 %, 通过 UC20 供电	I 电流消耗系统类型	<200 mA
------	------------------------------	------------	---------

系统数据

接口	RS232/485	绝缘	500 V DC
联接类型	PUSH IN		

联接数据

单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 20	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 16
联接类型	PUSH IN	单股导线最大截面	1.5 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.14 mm ²		

重要注意事项

产品信息	The matching end brackets are included with the control.
------	--

分类

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

BLF 3.50/180LR

高效接线 - 在狭小的空间中：插孔式插座带有弹片联接（PUSH IN）实现直插式应用等级；辅以 3.50 mm 间距的插针式插座一同使用。

通用订货数据

类型	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	版本
订货号	2459740000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 8, 180°, PUSH IN 带执行器, 最大
GTIN (EAN)	4050118475159	导线截面积 (额定联接) : 1.5 mm ² , 盒装
数量	48 ST	