


**CXI CCS 8P GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

用于 CUBESERIES CRI 插座的横联件。

- 带红色和蓝色塑料的型号，用于电位编码 用于直插式插座的型号：
  - 线圈 A1 和 A2 的 8 插针横联件
  - 2 插针跨接线，用于连接相邻插座
  - 2 插针跨接线，用于连接一个插座内的输出端通道 螺丝
- 插座版本：
  - 8 插针横联件，用于连接相邻插座

**通用订货数据**

版本	CUBESERIES, 横联
订货号	<a href="#">3052620000</a>
类型	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
数量	2 items

**CXI CCS 8P GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	13.8 mm	深度 (英寸)	0.5433 inch
高度	11.3 mm	高度 (英寸)	0.4449 inch
宽度	111.3 mm	宽度 (英寸)	4.3819 inch
净重	7.5 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**横截面数据**

额定电流	10 A	绝缘	是
触摸安全保护	是	颜色编码	灰色
回路数	8	间距 P (单位 : mm)	15.00 mm
类型	可以按长度修剪		

**额定数据 UL**

额定电流 (UL)	10 A
-----------	------

**基本信息**

类型	可以按长度修剪	颜色编码	灰色
----	---------	------	----

**联接参数**

间距 P (单位 : mm)	15.00 mm
----------------	----------

**分类**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**CXI CCS 8P GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**应用举例**



**CXI CCS 8P GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Miscellaneous****Type code CUBESERIES accessories versions**