

**CXM CCP 8P RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**通用订货数据**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 版本         | CUBESERIES, 横联            |
| 订货号        | <a href="#">305320000</a> |
| 类型         | CXM CCP 8P RD             |
| GTIN (EAN) | 4099987023023             |
| 数量         | 10 items                  |

**CXM CCP 8P RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 9 g

**温度**

存储温度 工作温度

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**横截面数据**

|      |    |        |     |
|------|----|--------|-----|
| 绝缘   | 是  | 触摸安全保护 | 是   |
| 颜色编码 | 红色 | 横联端子数量 | 8   |
| 回路数  | 8  | 安装方式   | 插入的 |


**基本信息**

颜色编码 红色

**分类**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

应用举例



Miscellaneous

**Type code CUBESERIES accessories versions**



CXM CCP 8P RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



系统配件  
 种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 类型         | UR20-EBK-ACC               | 版本             |  |
| 订货号        | <a href="#">1346610000</a> | End bracket, , |  |
| GTIN (EAN) | 4050118151596              |                |  |
| 数量         | 5 ST                       |                |  |

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准, 切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层, 电压最高可达 1.000 V。

通用订货数据

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 类型         | KT 8                       | 版本              |  |
| 订货号        | <a href="#">9002650000</a> | 断线工具, 单手操作式切割工具 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                 |  |
| 数量         | 1 ST                       |                 |  |