


CXM CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | CUBESERIES, 横联 |
| 订货号 | 3053210000 |
| 类型 | CXM CCP 8P BL |
| GTIN (EAN) | 4099987023030 |
| 数量 | 10 items |

CXM CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 9 g

温度

存储温度 工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

横截面数据

| | | | |
|------|----|--------|-----|
| 绝缘 | 是 | 触摸安全保护 | 是 |
| 颜色编码 | 蓝色 | 横联端子数量 | 8 |
| 回路数 | 8 | 安装方式 | 插入的 |


基本信息

颜色编码 蓝色

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

应用举例



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions



CXM CCP 8P BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



系统配件
种类横幅, 可适配您的 u-remote 远程系统 - 是能够让您的应用更具效率和灵活性的理想补充。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------|--|
| 类型 | UR20-EBK-ACC | 版本 | |
| 订货号 | 1346610000 | 固定块, | |
| GTIN (EAN) | 4050118151596 | | |
| 数量 | 5 ST | | |

切断工具



用于外径最大 8 mm、12 mm、14 mm 和 22 mm 的导线的切割工具。特殊的刀片几何形状允许以最小体力对铜和铝导线进行无挤压切割。根据 EN/IEC 60900 标准, 切割工具 (KT 8 至 KT 22) 还配备通过 VDE 和 GS 测试的保护绝缘层, 电压最高可达 1.000 V。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 类型 | KT 8 | 版本 | |
| 订货号 | 9002650000 | 断线工具, 单手操作式切割工具 | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| 数量 | 1 ST | | |