



通用订货数据

版本	CUBESERIES, LED模块, 带续流二极管, 额定控制电压: 110...230 V DC, 插拔联接
订货号	3053360000
类型	CXX LD 43G
GTIN (EAN)	4099987023153
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25.7 mm	深度 (英寸)	1.0118 inch
高度	9.2 mm	高度 (英寸)	0.3622 inch
宽度	12.8 mm	宽度 (英寸)	0.5039 inch
净重	2 g		

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	环境温度	-40 °C...70 °C
工作温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	110...230 V DC	直流额定电流	4 mA
状态显示	绿色 LED	保护电路	飞轮二极管

基本信息

颜色编码	黑色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-2	


联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------


分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

