

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



电池储能系统在可再生能源领域发挥着越来越重要的作用。它们通常由多个单独的电池组成，可以方便快捷地进行更换。魏德米勒电池连接器 (WBC) 可以将若干个单独的电池连接到储能系统中，只需要几个简单的步骤，而且在必要时也能迅速断开连接。为了提升安全性和操作的便利性，两极都设有明确标记：正极为橙色，负极为黑色。

通用订货数据

订货号	3072570000
类型	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
数量	5 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-01-28T00:00:00+01:00

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	324 mm	长度 (英寸)	12.7559 inch
净重	500 g		

温度

最小持续工作温度	-40 °C	最大持续工作温度	125 °C
----------	--------	----------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

一般数据

最大电缆外径	6 mm	插针直径 Ø	6 mm
联接类型	冷压联接	颜色编码	黑色, 橙色
最大压接面积	95 mm ²	表面处理	银的
型号	插座	基础材料	PA 66

技术数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	长度	324 mm
额定电压	1500 V	额定电流	350 A
防护等级	插接后 IP67	插拔次数	≥ 100

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

图纸

