

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® K-系列, 附件

通用订货数据

版本	Klippon K (铝质空接线盒), 安装板, 安装板, 高度: 144 mm, 宽度: 334 mm, 深: 2 mm, 基础材料: 不锈钢板, 镀锌, 经镀锌处理的, 银色
订货号	3073130000
类型	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
数量	1 items

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	144 mm	高度 (英寸)	5.6693 inch
宽度	334 mm	宽度 (英寸)	13.1496 inch
安装尺寸 - 高度	72 mm	安装宽度	314 mm
净重	665 g		

温度**工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板, 镀锌

附件常规信息

材料强度	2 mm	固定类型	螺钉固定的
表面处理	经镀锌处理的	基础材料	不锈钢板, 镀锌
安装宽度	314 mm	安装尺寸 - 高度	72 mm

分类

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

深度 7.5 mm

Klippon® K-系列, 附件

**通用订货数据**

类型	TS35X7.5 ST K7	版本
订货号	8000003905	安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 324 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理
GTIN (EAN)	4050118652680	的, 经镀铬处理的
数量	20 ST	