

**ZQV 6SL/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：8.20, 绝缘: 是, 宽度: 31.1 mm
订货号	<a href="#">3077600000</a>
类型	ZQV 6SL/4
GTIN (EAN)	4099987081801
数量	25 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	29.6 mm	深度 (英寸)	1.1654 inch
高度	29.6 mm	高度 (英寸)	1.1654 inch
宽度	31.1 mm	宽度 (英寸)	1.2244 inch
净重	3.77 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
安装方式	直接安装		

## 大小

间距 P (单位: mm)	8.20 mm
---------------	---------

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 通用的

回路数	4
-----	---

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## ZQV 6SL/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

### 通用订货数据

类型	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	版本	
订货号	<a href="#">1276300000</a>	插头（端子），插拔联接, 2 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm	
GTIN (EAN)	4008190026080		
数量	20 ST		