

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 紧急停车按钮, 1 回路, 600V AC, 5 A, 完整外壳
订货号	<a href="#">3077660000</a>
类型	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
数量	1 items

## AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	117 mm	深度 (英寸)	4.6063 inch
高度	80 mm	高度 (英寸)	3.1496 inch
宽度	72 mm	宽度 (英寸)	2.8346 inch
净重	233 g		

## 温度

环境温度	-25 °C...70 °C	湿度	5 至 95% (无凝结)
------	----------------	----	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 保修

质保期	5年
-----	----

## 基本信息

防护等级	IP66	安装位置	室外保护区域 (陆地和海洋)
------	------	------	----------------

## 外壳

安装方式	4 螺丝
------	------

## 紧急停车按钮

安装方式	4 螺丝	状态显示	2步
最大持续工作电压, U <sub>c</sub> (AC)	500 V	最大持续工作电压 U <sub>c</sub> (DC)	212 V
常闭触点数	1	防护等级 (NEMA)	1
按钮元件直径	45 mm	解锁方法	旋转释放
Status indicator available	是	常开触点数	1

## 分类

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

## 标书规格表

详细描述	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman
------	--

## 技术数据


switch to switch off the AC side.  
Max. Continuous voltage, Uc (AC): 500 V  
Max. Continuous voltage, Uc (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.  
Number of contacts as NO contact: 1  
Number of contacts as NC contacts: 1  
Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws. The electrical connection is made via cable glands.  
Protection class (IP): 65  
Protection class (NEMA): 4X  
Complete device with protective collar.  
Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.  
Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000098970</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	40999866665293	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000114374</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986766976	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	版本
订货号	<a href="#">8000111429</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000110665</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986786530	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000115470</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986849969	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	版本
订货号	<a href="#">8000115472</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	版本
订货号	<a href="#">8000111430</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986875555	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000111274</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986883994	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	<a href="#">8000115471</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	版本
订货号	<a href="#">8000115473</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
数量	1 ST	

**AC SB E 5A 1POL PO 06KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	版本
订货号	<a href="#">8000130051</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">3149710000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599900	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">8000130058</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">8000130053</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	版本
订货号	<a href="#">8000130052</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	版本
订货号	<a href="#">8000130054</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">3149720000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599917	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">8000130056</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	<a href="#">8000130057</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	版本
订货号	<a href="#">8000130055</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	版本
订货号	<a href="#">2778850000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	版本
订货号	<a href="#">2888520000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	版本
订货号	<a href="#">2778860000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
数量	1 ST	

**AC SB E 5A 1POL PO 06KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	版本
订货号	<a href="#">2778870000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	版本
订货号	<a href="#">2888530000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	版本
订货号	<a href="#">2778880000</a>	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
数量	1 ST	