

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 紧急停车按钮, 1 回路, 600V AC, 5 A, 完整外壳
订货号	3077660000
类型	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
数量	1 items

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	117 mm	深度 (英寸)	4.6063 inch
高度	80 mm	高度 (英寸)	3.1496 inch
宽度	72 mm	宽度 (英寸)	2.8346 inch
净重	233 g		

温度

环境温度	-25 °C...70 °C	湿度	5 至 95% (无凝结)
------	----------------	----	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

保修

质保期	5年
-----	----

基本信息

防护等级	IP66
------	------

外壳

安装方式	4 螺丝
------	------

紧急停车按钮

安装方式	4 螺丝	状态显示	2步
最大持续工作电压, U _c (AC)	500 V	最大持续工作电压 U _c (DC)	212 V
常闭触点数	1	防护等级 (NEMA)	1
按钮元件直径	45 mm	解锁方法	旋转释放
Status indicator available	是	常开触点数	1

分类

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

标书规格表

详细描述	PV emergency stop switch. Suitable for remote triggering of a fireman switch to switch off the AC side.
------	---

技术数据

Max. Continuous voltage,
U_c (AC): 500 V

Max. Continuous voltage,
U_c (DC): 212 V The switch
is unlocked via a rotary
release.

Number of contacts as NO
contact: 1

Number of contacts as NC
contacts: 1

Number of switching
positions: 2 The switch is
mounted using 4 screws.

The electrical connection
is made via cable glands.

Protection class (IP): 65

Protection class (NEMA):
4X

Complete device with
protective collar.

Dimensions HxWxD:
80x72x117 mm.

Approval according to low
voltage switchgear EN
60947-1:2007 + A1:2011
+ A2:2014



AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

消防开关



用于安全远程关机, 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置, 并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作, 而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时, PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	8000098970	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665293	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	版本
订货号	8000114374	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986766976	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	版本
订货号	8000111429	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986853614	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	8000110665	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986786530	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	版本
订货号	8000115470	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986849969	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	版本
订货号	8000115472	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 4 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986878853	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	版本
订货号	8000111430	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986875555	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000111274	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986883994	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	版本
订货号	8000115471	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 浪涌保护 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	版本
订货号	8000115473	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1100 V, 6 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
数量	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	版本
订货号	8000130051	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	3149710000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599900	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130058	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130053	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	版本
订货号	8000130052	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	版本
订货号	8000130054	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	3149720000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599917	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130056	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130057	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	版本
订货号	8000130055	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	版本
订货号	2778850000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	版本
订货号	2888520000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	版本
订货号	2778860000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 1 MPP, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
数量	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	版本
订货号	2778870000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, 电缆接头, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	版本
订货号	2888530000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
数量	1 ST	
类型	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	版本
订货号	2778880000	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 2 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
数量	1 ST	