

**HDC MMBIT 8 MC M2 SH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

**通用订货数据**

版本	数据模块, 48 V, 10 A, Cat. 5e, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	<a href="#">3092890000</a>
类型	HDC MMBIT 8 MC M2 SH
GTIN (EAN)	4099987109932
数量	1 items

## HDC MMBIT 8 MC M2 SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	58.9 mm	高度 (英寸)	2.3189 inch
宽度	33.8 mm	宽度 (英寸)	1.3307 inch
长度	14.6 mm	长度 (英寸)	0.5748 inch
净重	30.4 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

回路数	8	阻燃等级符合 UL 94	V-0
目录册	Cat. 5e	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	48 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
所需插槽数	1		

## 版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 26	联接类型	冷压联接
导线最小压接面积 AWG	AWG 16	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>		

## 电源连接

根据导线直径确定的拧紧力矩最大值	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
	最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>

## 分类


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MMBIT 8 MC M2 SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC MMBIT 8 MC M2 SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

冷压插针HD



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	版本
订货号	<a href="#">1651520000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400194	0.37, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	版本
订货号	<a href="#">1651620000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400293	0.37, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.5AG	版本
订货号	<a href="#">1651530000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400200	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651630000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400309	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	版本
订货号	<a href="#">1601750000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190134280	1, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	版本
订货号	<a href="#">1651640000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400316	1, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AG	版本
订货号	<a href="#">1651550000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400224	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651650000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400323	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM2.5AG	版本
订货号	<a href="#">1651560000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400231	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM2.5AU	版本
订货号	<a href="#">1651660000</a>	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400330	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	