

IE-AD-3RJ12-1:1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



如果您需要一个适配器，允许您在两个 4 芯服务中使用 8 芯安装电缆，那么魏德米勒的电缆分配模块是您的最佳选择。

特征：

- IP20
- 类别5
- 通过窄型结构可以并行插在接插板上

通用订货数据

版本	Cable splitter module, IP20
订货号	3095680000
类型	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

37 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1

RJ12

端口 2

RJ12

颜色编码

黑色

外壳基本材料

PBT, UL 94: V-0

插针镀层

镍, 镀金

屏蔽

不带屏蔽

防护等级

IP20

插拔次数

750

通用标准

连接器标准

TIA-1096-A

电气特性

绝缘电阻

1000 MΩ at 500 V DC

额定电压

125 V

分类

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

图纸

