

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



从 IP20 到 IP67 或从带机柜的设备到不带机柜的设备，这一趋势在 IP67 I/O 从站中达到了顶峰。在这些即插即用解决方案中，完全避免了各个导线的联接。因此节省了大量时间，并避免在联接各个导线时出错。现在，IP67 总线模块是最先进最经济的传感器和执行器联接方案。

通用订货数据

订货号	3096630000
类型	SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2
GTIN (EAN)	4099987124768
数量	1 items

SAI-AU M8 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	155 mm	深度 (英寸)	6.1024 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
长度	180 mm	长度 (英寸)	7.0866 inch
净重	999 g		

数字输入

允许的输入电压	-30 V ... +30 V (反极性保护)
---------	-------------------------

数字输出

模块电子设备电位分离	无	低输出电流	0 V DC
灯负载开关频率	max. 8 Hz	高输出电压	供电电压扣除. 0.7 V DC

通用参数

外壳基本材料	Pocan, PBT	防护等级	IP67
验证	CE, cULus	质量	<200 g

联接

联接至子总线 (SUB-IN)	1 x M8 连接器 4 针, A 编码	联接至子总线 (SUB-OUT)	1 x M8 连接器 4 针, A 编码
-----------------	----------------------	------------------	----------------------

分类

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		