数据信息页

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, 备件, 铰链销, 10 MPP's, 12 MPP's
订货号	3098500000
类型	BRES REPLACEMENT HINGE
GTIN (EAN)	4099987129831
数量	1 items

数据信息页

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	70 mm	深度 (英寸)	2.7559 inch
高度	7.8 mm	高度 (英寸)	0.3071 inch
宽度	7.8 mm	宽度 (英寸)	0.3071 inch
净重	220 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

分类

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

消防开关



用于安全远程关机 屋顶光伏系统可能需要在电缆进入建筑物的位置设置一个断开装置，并与建筑物电网相连。这样可以确保消防队能在紧急情况下开展灭火工作，而不会遇到不必要的危害。当恢复供电时，PV Next 消防开关会自动重新连接光伏串。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130053	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987231770	出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	版本
订货号	8000130058	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987231763	出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	版本
订货号	8000130052	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987124997	出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	版本
订货号	8000130051	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987124980	出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130057	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987231800	出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	版本
订货号	8000130056	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987231794	出, 浪涌保护 I / II, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	版本
订货号	8000130055	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987125024	出, 远程分离器, WM4C, 1100 V
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	版本
订货号	8000130054	光伏型, 汇流箱, 消防开关, PV Next, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099987125000	出, 远程分离器, MC4-Evo 2, 1100 V
数量	1 ST	

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

直流发电机汇流箱（未配备保险丝）



配备1 到 12 个 MPP 跟踪器的 PV Next 逆变器汇流箱用于保护光伏系统的直流侧。汇流箱可保护逆变器免受过压的影响，因此符合欧洲指令 CLC/TS 51643-32 的要求。此外，这些产品不仅可以保护系统免受逆向电流影响，而且可以在安装过程中组合线串以节省电缆。

通用订货数据

类型	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	版本
订货号	8000112516	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099986850019	出, 浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	版本
订货号	8000106274	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/1 个输
GTIN (EAN)	4099986665354	出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	版本
订货号	8000115469	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099986879126	出, 浪涌保护 I / II, WM4C
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	版本
订货号	8000107558	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 12 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099986665361	出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	
类型	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	版本
订货号	8000107559	光伏型, 汇流箱, PV Next, 1100 V, 10 MPP's, 每 MPP 2 个输入/2 个输
GTIN (EAN)	4099986665378	出, 浪涌保护 I / II, MC4-Evo 2
数量	1 ST	