

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



### 通用订货数据

版本	Y connector
订货号	3099240000
类型	SAI-H4-M12-T-SI
GTIN (EAN)	4099987133890
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批	

MAMID 认证

ROHS 一致

### 尺寸和重量

净重 50 g

### 环保产品合规

RoHS 合规状态合规,无例外REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

### 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	T-coded
插针镀层	镀金的		PBT
触点材料	CuZn	 额定电压	63 V
额定电流	16 A		IP65
插拔次数	≥ 100	 污染等级	3
电缆接头	M 12	 屏蔽连接	 是
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	 外壳温度范围	-40 +85 ° C

## 联接数据

Single outlet 3 - plug-in connector	M12 孔式	组件出线口 - 接插件	M12 针式
单出线口 1 - 接插件	M12 孔式	单出线口 2 - 接插件	M12 孔式

### 标准

连接器标准 IEC 61076-2-111

#### 通用参数

回路数	4	编码	T-coded
插座触点材料	CuZn	插针材料	CuZn
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	PBT
触点材料	CuZn		63 V
额定电流	16 A		IP65
插拔次数	≥ 100		3
电缆接头	M 12	端口1	M12/M12
端口 2	M12		 是
外壳温度范围	-40 +85 ° C	 导线外径	-

### 分类

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06

## 数据信息页

## **SAI-H4-M12-T-SI**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据 ECLASS 15.0

27-44-01-06




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 图纸


## 尺寸图




## 插针分配方案



## 插针分配方案



### 接线图





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

### 电流温度曲线

