

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Y connector |
| 订货号 | 3099250000 |
| 类型 | SAI-H4-M12-S-SI |
| GTIN (EAN) | 4099987133906 |
| 数量 | 1 items |

SAI-H4-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

50 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|-------|-----------|--------|----------------|
| 回路数 | 4 | 编码 | S-coded |
| 插针镀层 | 镀金的 | 外壳基本材料 | PBT |
| 触点材料 | CuZn | 额定电压 | 630 V |
| 额定电流 | 16 A | 防护等级 | IP65 |
| 插拔次数 | ≥ 100 | 污染等级 | 3 |
| 电缆接头 | M 12 | 屏蔽连接 | 是 |
| 螺纹环材料 | 黄铜材质, 镀镍的 | 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C |

联接数据

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|--------|
| Single outlet 3 - plug-in connector | M12 孔式 | 组件出线口 - 接插件 | M12 针式 |
| 单出线口 1 - 接插件 | M12 孔式 | 单出线口 2 - 接插件 | M12 孔式 |

标准

连接器标准 IEC 61076-2-111


通用参数

| | | | |
|--------|----------------|--------|---------|
| 回路数 | 4 | 编码 | S-coded |
| 插座触点材料 | CuZn | 插针材料 | CuZn |
| 插针镀层 | 镀金的 | 外壳基本材料 | PBT |
| 触点材料 | CuZn | 额定电压 | 630 V |
| 额定电流 | 16 A | 防护等级 | IP65 |
| 插拔次数 | ≥ 100 | 污染等级 | 3 |
| 电缆接头 | M 12 | 端口 1 | M12/M12 |
| 端口 2 | M12 | 屏蔽连接 | 是 |
| 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C | 导线外径 | - |


分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |


尺寸图




插针分配方案



插针分配方案



接线图



电流温度曲线

