SAISGP-M-4A-4/8-P12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似




缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插 式接头与电缆的总成。

反向插座和插头,用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接,结实耐用,十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12 Push-Pull
订货号	<u>3099320000</u>
类型	SAISGP-M-4A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987133975
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

DIN EN 45545-2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致		
尺寸和重量			
宽度	65 mm	宽度 (英寸)	2.5591 inch
直径	19.9 mm	净重	50 g
不保产品合规			
2-110 全切体*	ᄼᆒᅟᅩᄺᆒ		
RoHS 合规状态 REACH SVHC		度关注物度 (SVUC)	
TEACH SVHC	个起过 U.1 Wt% 的同/	長大注初烦 (SVRC)	
技术资料 可定制接插件			
回路数	4		
=====================================	 A 编码		
插针镀层	Ni/Au		
联接类型	PUSH IN		
外壳基本材料			
绝缘电阻	≥ 100 MΩ		
最大电缆直径	8 mm		
最小电缆直径	4 mm		
	CuSn		
最大压接面积	0.75 mm ²		
最小压接面积 动压接面积	0.14 mm ²		
预定电流	4 A		
	IP65, IP67		
重拔次数	≥ 100		
亏染等级	3		
端头类型	公头		
初定电压 初定电压			
	电压类型		
	额定电压 60 V		
	电压类型		
屏蔽连接	是		
累纹环材料	锌压铸		
小壳温度范围	-40 +85 ° C		
PB47 USB /M12 I通用参数			
回路数	4	端口1	M12
岩口 2	PUSH IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	锌压铸镀镍	联接螺纹	M12 Push-Pul
独点材料	CuSn	插针镀层	Ni/Au
单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 26	单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 18
最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²	量大压接面积 软导线	0.75 mm ²
触点固定器材料	PA	屏蔽	是
访护等级	IP65, IP67	 插拔次数	≥ 100

连接器标准

抗冲击和抗振保护根据

轨道车防火

IEC 61076-2-010, IEC

61076-2-101

EN 50155

数据信息页

SAISGP-M-4A-4/8-P12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISGP-M-4A-4/8-P12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



与插图相似



SAISGP-M-4A-4/8-P12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

