

SAIBWP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。
反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M 12 接插件提供5种联接系统的方式

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12 Push-Pull
订货号	3099430000
类型	SAIBWP-M-4D-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987134088
数量	1 items

SAIBWP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

宽度	47 mm	宽度 (英寸)	1.8504 inch
直径	18.6 mm	净重	36.08 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	4	
编码	D	
插针镀层	Ni/Au	
LED	不	
联接类型	PUSH IN	
外壳基本材料	PA 66, 锌压铸镀镍	
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	
最大电缆直径	8 mm	
最小电缆直径	4 mm	
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	
触点材料	CuSn	
最大压接面积	0.75 mm²	
最小压接面积	0.14 mm²	
额定电压	48 V	
额定电流	4 A	
防护等级	IP67, IP65	
插拔次数	≥ 100	
污染等级	3	
端头类型	插座	
额定电压	额定电压	48 V
	电压类型	交流电
	额定电压	60 V
	电压类型	直流电
屏蔽连接	是	
螺纹环材料	锌压铸	
外壳温度范围	-40 ... +85 °C	
连接点截面积, 最大值	0.75 mm²	
连接点截面积, 最小值	0.14 mm²	

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	PUSH IN	阻燃等级符合 UL 94	V-0
外壳基本材料	PA 66, 锌压铸镀镍	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
联接螺纹	M12 Push-Pull	触点材料	CuSn
插针镀层	Ni/Au	最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²
细绞合导线最大接口横截面	0.75 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.08 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	0.5 mm ²	单股导线的最小压接面积	0.14 mm ²
单股导线最大截面	0.75 mm ²	触点固定器材料	PA

SAIBWP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

屏蔽	是	防护等级	IP67, IP65
插拔次数	≥ 100		
通用标准			
连接器标准	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101		
标准			
连接器标准	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101	轨道车防火	DIN EN 45545-2
抗冲击和抗振保护根据	EN 50155:2001		
电气特性			
绝缘电阻	≥ 100 MΩ	额定电压	48 V
分类			
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBWP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案



SAIBWP-M-4D-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

